

1,80 m Mini DisplayPort naar VGA Verloopkabel - M/M

Productcode: MDP2VGAMM6



De MDP2VGAMM6 1,80m Mini DisplayPort naar VGA Verloopkabel legt een kosteneffectieve verbinding van Mini DisplayPort naar VGA, waardoor u een VGA-monitor kunt aansluiten op een pc of Mac® met Mini DisplayPort-uitgang, terwijl u de kosten bespaart van het alleen wegens compatibiliteit moeten upgraden van de monitor. Deze complete, makkelijk te gebruiken Mini DisplayPort/VGA-verloopkabel heeft geen extra adapters nodig en er is geen installatie van software of drivers vereist. Compatibel met Intel® Thunderbolt™, wanneer rechtstreeks aangesloten op een desbetreffende I/O-poort voor DisplayPort via Thunderbolt™.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Blijf uw bestaande VGA-beeldscherm gebruiken met onze Mini DisplayPort-naar-VGA-verloopkabels
- Gebruik een VGA-monitor op een MacBook® of iMac®-computer via de Mini DisplayPort-uitgang

Eigenschappen

- MINI DISPLAYPORT NAAR VGA KABEL: 1,8 m Mini DisplayPort 1.2 (HBR2) naar VGA kabel voor de aansluiting van een VGA-scherm/monitor/projector die 1920x1200 & 1080p bij 60Hz ondersteunt; DPCP & HDCP 1.4 | EDID & DDC passthrough garandeert compatibiliteit tussen bron en scherm

- Ondersteuning voor resoluties tot 1920x1200 en HDTV-resoluties tot 1080p
- Geen software of drivers nodig
- Compatibel met Intel® Thunderbolt™
- EASY TO USE: With no software or drivers required, the Mini DP to VGA converter cord works with any OS including Windows, Ubuntu and macOS; Compatible with MiniDP devices like Microsoft Surface PCs or TB1/TB2 MacBooks

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
Active or Passive Adapter	Actief
AV-ingang	Mini DisplayPort - 1.2
AV-uitgang	VGA
Audio	Nee

Prestaties

Maximale kabellengte	6.0 ft [1.8 m]
Maximale analoge resoluties	1920x1200 / 1080p
Audiospecificaties	VGA - No Audio Support

Connector(en)

Connector A	1 - Mini-DisplayPort (20-polig)
Connector B	1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Opslagtemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Vochtigheid	20% - 80% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
-------	-------

Kabellengte	6.0 ft [1.8 m]
Lengte product	6.0 ft [1.8 m]
Breedte product	0.0 in [0.0 cm]
Hoogte product	0.0 in [0.0 cm]
Gewicht product	2.7 oz [77.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	6.0 in [15.2 cm]
Package Width	7.8 in [19.9 cm]
Package Height	1.1 in [2.7 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	3.0 oz [84.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - 1,80 m Mini DisplayPort naar VGA Verloopkabel - M/M
-------------	---

Garantiebepalingen

Warranty	3 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.