

Mini DisplayPort 1.2 - HDMI 1.4/DVI/VGA 変換アダプター/1920x1200 (1080p)/アクティブ/DVI - D シングルリンク/Thunderbolt 1 & 2/15cmケーブル/ブラック/Mac & PC/3-in-1 mDP モニター 変換コネクター

製品ID: MDP2VGDVHD



Ultrabook™などMini DisplayPort対応ノートパソコンをVGAまたはHDMI® ディスプレイに接続するトラベルアダプタ。

厳格な互換性テストをクリアしており、Mini DisplayPort搭載のMicrosoft® Surface™ Proデバイスで最適なアクセサリとなるスリーインワンアダプタです。

このmDPトラベルアダプタは、単体でVGA、DVI、HDMIの各出力に対応するため、複数のアダプタを携帯する必要がありません。ノートパソコンのmDP出力ポートを使用し、外出先の会議室や講義室のディスプレイに接続することができます。オフィスでのBYOD(私物デバイス持ち込み)にも最適なプラアンドプレイ ソリューションです。

また、本製品は、1920x1200 または 1080pのビデオ解像度に対応するため、ビデオ品質の低下を招かずに、Mini DisplayPortビデオソースをHDMI/VGA/DVIに変換することができます。

このトラベルAVアダプタは、小型軽量設計で携帯性に優れています。ノートパソコンと同様に持ち運びに適した便利な設計により、キャリーケースなどにも楽に収まり、また、何種類ものアダプタを携帯する必要もありません。外出先のディスプレイに接続する際、必要なコネクタがバッグの中にすぐに見つからず気まずい思いをすることもなく、すぐにプレゼンテーションに対応することが可能です。

このスリーインワンコンバータは、コンピュータのIntel
Thunderboltポートと互換性があり、実装にソフトウエアやドライバのインストールは不要です。

## 認証、レポート、互換性











## 用途

- ・多機能変換アダプタを携帯し外出先でさまざまなディスプレイに対応
- ・Ultrabookなど私物のノートパソコンを職場のHDMI、DVI、VGAディスプレイに接続(BYOD)



・DVI、VGA、HDMIディスプレイをMini DisplayPort搭載ノートパソコンに接続し外付けモニタとして使用

## 製品の特長

·3種の映像出力に対応(3-in-1):Mini

DisplayPort(mDP)の映像出力からほぼすべてのディスプレイに接続可能。mDPからHDMI、DVI、または VGA(一度に 1台のモニター出力のみ有効)への映像信号変換に対応。HDMI経由の7.1chサラウンド出力により、臨場感あふれる映像音響を実現

・ビデオ解像度: HDMI出力では最大4K30Hz

まで、DVIおよびVGAでは、最大1920x1200または1080pに対応。新旧問わず、幅広いディスプレイ環境での柔軟な導入を想定した設計

プラグアンドプレイ対応: OSに依存しない映像変換アダプター。ドライバーやソフトウェアのインストール不要。Windows、macOS、Linuxシステムでの迅速な導入が可能で、ITチームの負担を軽減

・携帯性に優れた設計:軽量でコンパクトなAV アダプター。パソコンケースやエンジニアの携行キットにすっきり収納可能。モバイル環境、デスクトップワークステーション、さらには外出先で活躍するITプロフェッショナルに理想的

·仕様:単方向設計(Mini

DisplayPortソースからHDMI/DVI/VGAモニターへの変換専用) / HDMI、DVIパッシブポート/VGAアクティブポート/ケーブル長: 15cm) / 色: ブラック

ハードウェア

保証に関する方針 3 Years

AV入力 Mini DisplayPort 1.2

AV出力 DVI-D(シングルリンク)

HDMI - 1.4

VGA

オーディオ あり

性能

Maximum Cable Distance To 15.2 m [49.9 ft]

Display

最大アナログ解像度 1920x1200/1080p

最大デジタル解像度 1920x1200/1080p

ワイド画面サポート あり

オーディオ仕様 5.1サラウンドサウンド(ビデオのソースとディスティネーションに依存)

HDMI(7.1chオーディオ)

VGA: オーディオには未対応

コネクタ

コネクタA 1 - Mini-DisplayPort [20ピン]



コネクタB 1 - HDMI [19ピン]

1 - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]

1 - DVI-D [25ピン]

特記 / 必要条件

注意

ビデオアダプタで対応できるのは1度に1つのビデオ出力のみです。 複数の出力ポートが接続された場合、その内の1つのみが出力されます。

HDMIポートはパッシブポートです。

DVI-D ポートはパッシブポートです。

VGA ポートはアクティブポートです。

Maximum Cable Distance to Display refers to digital video. VGA distance capabilities are dependent upon the quality of your cabling

環境条件

動作温度 0° C to 45° C (32° F to 113° F)

保存温度 -10° C to 80° C (14° F to 176° F)

湿度 10~85%RH

物理的特徴

色 ブラック

ケーブル長 150 mm [5.9 in]

製品縦 27.0 cm [10.6 in]

製品横 4.5 cm [1.8 in]

製品高さ 1.5 cm [0.6 in]

製品重量 57.0 g [2.0 oz]

パッケージ情報

パッケージ数量

パッケージ縦 22.0 cm [8.7 in]

パッケージ横 20.0 cm [7.9 in]

パッケージ高さ 1.8 cm [0.7 in]

工場出荷時(パッケージ)重量 66.0 g [2.3 oz]

箱に含まれているもの

パッケージ内容 1 - Mini DisplayPort - HDMI/VGA/DVIアダプタ

1 - インストールガイド



Warranty Information
Warranty 整備品3年保証

\* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。