

Mini DisplayPort 1.2 - VGA/DVI/HDMI 1.4 変換アダプター/1920x1200 (1080p) / アクティブ/DVI - D シングルリンク/Thunderbolt 1 & 2/15cmケーブル/ホワイト/Mac & PC/3-in-1 mDP モニター変換コネクター

製品ID: MDP2VGDVHDW



Mini DisplayPortスリーインワンアダプタ。Mini DisplayPortビデオソース(MacBook®、Microsoft® Surface™ ProなどのMini DisplayPort対応機器)をVGA/DVI/HDMI対応ディスプレイに接続するソリューションです。プラグアンドプレイに対応し、各種ディスプレイ、テレビ、プロジェクタとの互換性を確保できるため、外出時やオフィスのBYOD(私物デバイスの持ち込み)環境に最適な小型軽量のアダプタです。

外出先の会議室で使用している接続ポートの種類が前もってわからない場合でも、すぐに持ち込み機器を接続することができます。本製品は、単一のコンパクトなアダプタで3種類の出力ポートを提供し、MacBook®のAV接続機能を拡張します。

このスリーインワン型コンバータは、Intel® Thunderboltと互換性があります(Thunderbolt I/O ポート互換DisplayPortに直接接続する場合)。また、コンバータケーブルは最大1920x1200/1080pのビデオ解像度に対応しているため、画質の低下を招かずにMini DisplayPortビデオソースを VGA/HDMI/DVIに変換することができます。

電源アダプタ不要、小型軽量設計でノートPCバッグに軽く収まるMini DisplayPortコンバータは、外出時の携帯に最適です。

スタイリッシュなホワイトのデザインの本製品は、MacBook® Pro や MacBook Air®との相性も抜群です。

## 認証、レポート、互換性









## 用途

- ・多機能変換アダプタを携帯し外出先でさまざまなディスプレイに対応
- ・BYOD用途で私物のノートパソコンを職場のHDMI、DVI、VGAディスプレイに接続
- ・DVI、VGA、HDMIディスプレイをMini DisplayPort搭載ノートパソコンに接続し外付けモニタとして使用



## 製品の特長

·3種の映像出力に対応(3-in-1): Mini

DisplayPort(mDP)の映像出力からほぼすべてのディスプレイに接続可能。mDPからHDMI、DVI、または VGA(一度に 1 台のモニター出力のみ有効)への映像信号変換に対応。HDMI経由の7.1chサラウンド出力により、臨場感あふれる映像音響を実現

・ビデオ解像度: HDMI出力では最大4K30Hz

まで、DVIおよびVGAでは、最大1920x1200または1080pに対応。新旧問わず、幅広いディスプレイ環境での柔軟な導入を想定した設計

.

プラグアンドプレイ対応: OSに依存しない映像変換アダプター。ドライバーやソフトウェアのインストール不要。Windows、macOS、Linuxシステムでの迅速な導入が可能で、ITチームの負担を軽減

・携帯性に優れた設計:軽量でコンパクトなAV

アダプター。パソコンケースやエンジニアの携行キットにすっきり収納可能。モバイル環境、デスクトップワークステーション、さらには外出先で活躍するITプロフェッショナルに理想的

·仕様:単方向設計(Mini

DisplayPortソースからHDMI/DVI/VGAモニターへの変換専用) / HDMI、DVIパッシブポート/VGAアクティブポート/ケーブル長: 15cm) / 色: ホワイト

ハードウェア

保証に関する方針 3 Years

アクティブ または パッシブ アクティブ

パッシブ

AV入力 Mini DisplayPort 1.2

AV出力 DVI-D(シングルリンク)

HDMI - 1.4

VGA

オーディオ あり

性能

Maximum Cable Distance To 15.2 m [49.9 ft]

Display

最大アナログ解像度 1920x1200/1080p

最大デジタル解像度 1920x1200/1080p

ワイド画面サポート あり

オーディオ仕様 5.1サラウンドサウンド(ビデオのソースとディスティネーションに依存)

HDMI(7.1chオーディオ)

VGA: オーディオには未対応



コネクタ

コネクタA 1 - Mini-DisplayPort [20ピン]

コネクタB 1 - HDMI [19ピン]

1 - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]

1 - DVI-D [25ピン]

特記 / 必要条件

本ビデオアダプタは、1度に1つのビデオ出力のみに対応します。複数の出力ポートに接続された場合、その内の1つのみが出力されます。 注意

HDMIポートはパッシブポートです。

DVI-D ポートはパッシブポートです。

VGA ポートはアクティブポートです。

Maximum Cable Distance to Display refers to digital video. VGA distance capabilities are dependent upon the quality of your cabling

環境条件

動作温度  $0^{\circ}$  C to  $70^{\circ}$  C (32° F to 158° F)

保存温度 -10° C to 80° C (14° F to 176° F)

湿度 10~85%相対湿度

物理的特徴

色 ホワイト

ケーブル長 150 mm [5.9 in]

製品縦 27.0 cm [10.6 in]

製品横 4.5 cm [1.8 in]

製品高さ 1.5 cm [0.6 in]

製品重量 57.0 g [2.0 oz]

パッケージ情報

パッケージ数量

パッケージ縦 12.6 cm [5.0 in]

パッケージ横 19.9 cm [7.8 in]

パッケージ高さ 2.5 cm [1.0 in]

工場出荷時(パッケージ)重量 30.0 g [1.1 oz]

箱に含まれているもの

パッケージ内容 1 - Mini DisplayPort - HDMI/VGA/DVIアダプタ



## 1 - インストールガイド

\* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。