

90cm Mini DisplayPort 1.2 Verlängerungskabel - Mini DP auf mDP 4k Kabel - St/Bu

Produkt-ID: MDPEXT3



Mithilfe dieses Mini DisplayPort™ 1.2-Kabels können Sie die Verbindungsentfernung zwischen Ihren Mini DP-Geräten um bis zu 1 m erweitern.

Das Kabel ist eine ideale Lösung für eine optimierte Platzierung von Peripheriegeräten und kann verwendet werden, um Ihr Microsoft Surface™ Pro 4, Surface Book, MacBook, MacBook Pro, MacBook Air und andere mDP-fähige Geräte an ein LED-Cinema-Display von Apple oder andere Mini DisplayPort-Monitore anzuschließen.

Verbinden Sie Ihr Tablet oder Laptop einfach mithilfe eines standardmäßigen [%product id="MDISPLPORT6" text="Mini DisplayPort-Kabel"%] mit dem Verlängerungskabel, und verbinden Sie das Verlängerungskabel mit dem Mini DP-Monitor.

Das Kabel unterstützt hohe Auflösungen von bis zu 4K x 2K (3840 x 2160) bei 60 Hz mit einer maximalen HBR2-Bandbreite von 21,6 Gbit/s. Dieses Kabel unterstützt auch Multi Stream (MST) für Reihenschaltung von mehreren Monitoren und bietet optionale Audiunterstützung.

Für garantierte Zuverlässigkeit wird das MDPEXT3 mit einer lebenslangen StarTech.com-Garantie geliefert, damit sichergestellt wird, dass digital geschützte Inhalte sowohl mit HDCP- als auch DPCP-Funktion korrekt wiedergegeben werden.

: Neuere Laptops und Desktopcomputer (z. B. von Apple) sind nur mit Thunderbolt™-Ports ausgestattet. Unsere Mini DisplayPort-Kabel können an die Thunderbolt-Ports angeschlossen werden, sodass Sie Mini DP-kompatible Displays anschließen können.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Zum Erweitern der Verbindungsreichweite zwischen Ihrem Microsoft Surface Pro 4, Surface Book, MacBook, MacBook Pro, MacBook Air, Mac Pro, iMac oder Mac Mini und einem LED-Cinema-Display-Monitor von Apple um 91 cm.

Merkmale

- Bietet ein klares digitales Audio- und Videosignal
- Garantierte Zuverlässigkeit mit unserer lebenslangen Garantie

Hardware	Garantiebestimmung	Lifetime
	Anzahl von Leitern	20
	Steckverbinderplatten	Gold
	Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
	Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
	Feuerwiderstandsklasse	Ausgelegt gemäß CMG (Mehrzweck)
Steckverbinder	Steckverbinder A	Mini-DisplayPort (20-polig)
	Steckverbinder B	Mini-DisplayPort (20-polig)
Physische Eigenschaften	Farbe	Schwarz
	Steckverbinderart	Einrastend
	Drahtstärke	32 AWG
	Kabellänge	36.0 in [9.1 cm]
	Produktlänge	36.0 in [9.1 cm]
Verpackungsinformationen	Produktgewicht	1.2 oz [33 g]
	Paketmenge	1
	Package Length	8.7 in [2.2 cm]
	Package Width	7.9 in [2 cm]
	Package Height	0.4 in [10 mm]
	Versandgewicht (Verpackung)	1.5 oz [42 g]
Verpackungsinformationen	Im Paket enthalten	91 cm Mini DisplayPort 1.2-Videoverlängerungskabel –

halt

Stecker/Buchse

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

