

Cable de 91cm de Extensión de Vídeo Mini-DisplayPort - Macho a Hembra - 4k

ID del Producto: MDPEXT3



Este cable Mini DisplayPort™ 1.2 permite extender la distancia de conexión entre sus dispositivos Mini DP en hasta 91cm.

Este cable constituye la solución ideal para facilitar la ubicación de dispositivos periféricos y se puede utilizar para la conexión de su dispositivo Microsoft Surface™ Pro 4, Surface Book, MacBook, MacBook Pro, MacBook Air y otros dispositivos equipados con mDP a una pantalla Apple LED Cinema u otros monitores Mini DisplayPort.

Solo tiene que conectar su tablet u ordenador portátil con el cable de extensión mediante un cable Mini DisplayPort estándar y conectar el cable de extensión a su monitor Mini DP.

Este cable admite resoluciones de alta definición de hasta 4k x 2k (3840 x 2160) a 60Hz, con un ancho de banda máximo HBR2 de 21,6Gbps. También admite MST ("Multi-Stream") para la conexión en serie de varios monitores, además de compatibilidad opcional con audio.

El cable MDPEXT3 está avalado por la garantía de por vida de StarTech.com, con fiabilidad garantizada, y con la seguridad de que el contenido protegido digitalmente por HDCP o DPCP se mostrará correctamente.

Nota: Los ordenadores portátiles y de sobremesa más recientes (por ejemplo, de Apple) vienen equipados solo con puertos Thunderbolt™. Nuestros cables Mini DisplayPort se pueden conectar a puertos Thunderbolt, lo cual permite la conexión con sus pantallas compatibles con Mini DisplayPort.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Amplía la distancia de conexión entre su Microsoft Surface Pro 4, Surface Book, MacBook, MacBook Pro, MacBook Air, Mac Pro, iMac, o Mac Mini y el monitor LED Cinema Display de Apple en 91cm

Características

- Proporciona una clara señal de audio y video digital
- Fiabilidad garantizada, con la garantía de por vida de StarTech.com

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Cantidad de Conductores	20
Revestimiento del Conector	Oro
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Grado de Inflamabilidad	Clasificación CMG (uso general)

Conector(es)

Conector A	Mini DisplayPort (20 pines)
Conector B	Mini DisplayPort (20 pines)

Características Físicas

Color	Negro
Estilo de Conector	Mecanismo de Bloqueo
Calibre del Conductor	32 AWG
Longitud del Cable	36.0 in [91.4 cm]
Longitud del Producto	36.0 in [91.4 cm]
Peso del Producto	1.2 oz [33 g]

Información
de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	8.7 in [22 cm]
Ancho de la Caja	7.9 in [20 cm]
Altura de la Caja	0.4 in [10 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	1.5 oz [42 g]

Contenido de
la Caja

Incluido en la Caja	Cable de Extensión de Video Mini DisplayPort 1.2 de 91 cm - M/H
---------------------	---

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

