

Câble d'extension vidéo Mini DisplayPort de 91 cm - Rallonge Mini DP vers Mini DP - M/F - 4K

N° de produit: MDPEXT3



Ce câble Mini DisplayPort™ 1.2 prolonge jusqu'à 91 cm la distance de connexion entre vos appareils Mini DP.

Le câble constitue la solution idéale pour mieux organiser vos périphériques. Il peut servir à connecter votre Microsoft Surface™ Pro 4, Surface Book, MacBook, MacBook Pro, MacBook Air et d'autres appareils compatibles Mini DP à un écran LED de home cinéma d'Apple ou à un autre écran Mini DisplayPort.

Il suffit de brancher votre tablette ou votre ordinateur portable au câble d'extension à l'aide d'un [%product id="MDISPLPORT6" text="câble Mini DisplayPort"%] standard et de brancher le câble d'extension à votre écran Mini DP.

Ce câble prend en charge des résolutions élevées jusqu'à 4K x 2K (3840 x 2160) à 60 Hz avec une bande passante HBR2 maximale de 21,6 Gb/s. Il prend également en charge le flux MST (Multi-Stream) pour installer plusieurs écrans en série et offre un support audio en option.

Le MDPEXT3 bénéficie de la garantie à vie StarTech.com pour une fiabilité garantie et pour assurer que le contenu protégé de façon numérique s'affiche correctement grâce à des capacités HDCP et DPCP.

: Les ordinateurs portables et de bureau récents (Apple) sont uniquement équipés de ports Thunderbolt™. Nos câbles Mini DisplayPort peuvent être connectés à des ports Thunderbolt, ce qui vous permet de brancher vos écrans compatibles Mini DisplayPort.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications



- Prolongez la connexion entre votre Microsoft Surface Pro 4, Surface Book, MacBook, MacBook Pro, MacBook Air, Mac Pro, iMac ou Mac Mini et votre écran à DEL de home cinéma d'Apple de 91cm

Spécifications techniques

- Donne un signal numérique audio et vidéo clair
- Fiabilité assurée avec notre garantie à vie

Matériel	Politique de garantie	Lifetime
	Nombre de conducteurs	20
	Placage du connecteur	Or
	Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
	Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
	Résistance au feu	Homologué CMG (usage général)
Connecteur(s)	Connecteur A	Mini-DisplayPort (20 broches)
	Connecteur B	Mini-DisplayPort (20 broches)
Caractéristiques physiques	Couleur	Noir
	Style de connecteur	A verrouillage
	Calibre du fil	32 AWG
	Longueur de câble	36.0 in [9.1 cm]
	Longueur du produit	36.0 in [9.1 cm]
	Poids du produit	1.2 oz [33 g]
Informations d'emballage	Quantité par paquet	1
	Package Length	8.7 in [2.2 cm]
	Package Width	7.9 in [2 cm]
	Package Height	0.4 in [10 mm]
	Poids brut	1.5 oz [42 g]
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	Câble d'extension vidéo Mini DisplayPort 1.2 de 91 cm - M/F

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

