

Mini DisplayPort 1.2ケーブル／3m／4K60Hz／Thunderbolt 2ポート互換／21.6Gbps HBR2／mDPオス - mDPオス／ホワイト／ミニディスプレイポート／モニターケーブル

製品ID: MDPMM3MW



Mini DisplayPort オスコネクタ(x2)を備えたMini DisplayPort ™ケーブル(ホワイト、3m)。Mini DisplayPort 搭載ノートパソコン(Mac®製品を含む)を、Mini DisplayPort対応モニターに接続する信頼性の高いソリューションです。

注意: 最新ノートパソコンおよびデスクトップパソコン(例: Apple®)の多くは、Thunderbolt™ポートのみ搭載しています。当社のMini DisplayPortケーブルは、Thunderbolt ポートに接続できるため、既存のMini DP互換ディスプレイに接続できます。

認証、レポート、互換性



用途

- ・ Mini DisplayPort対応製品をMini DisplayPort対応ディスプレイに接続

製品の特長

互換性に関する注意: 本製品はThunderboltケーブルではないため、ドッキングステーション、ディスプレイ、外付けケースなどのThunderbolt周辺機器には対応しません。但し、Thunderbolt 2対応ノートパソコンとMini-DisplayPortモニターの接続は可能です。

- ・ Mini DisplayPort 1.2ケーブル: 4K x 2Kビデオ(3840x2400p 60Hz)、21.6Gbps帯域、HBR2、8Chオーディオ、マルチストリームトランスポート(MST)、オーディオチャンネルを正確に同期するGTCと3Dステレオ(2560x1600p 120Hz)に対応。ケーブル長: 3m

信頼性の高い設計: 柔軟なPVCストレーンリリーフを備えた耐久性のあるABSコネクタと被覆材は、折り曲げや過酷な使用によるほつれや損傷を防止。メタルコネクタ内部構造によるEMIシールド

- ・高品質構造: 金めっきコネクタと30 AWGケーブルで信号の完全性と安定性を保持。両面銅箔のEMIシールドで高品質ビデオと音声を実現。DP1.1と下位互換
- ・仕様: ケーブル長: 3m / 色: ホワイト / DisplayPort v1.2 / mDP (オス) - mDP (オス) コード / 30AWG / PVC被覆材 / ABSコネクタシェル / シールド: アルミマイラー箔+編組 / プロトコル: HBR2、MST、GTC

ハードウェア

保証に関する方針	Lifetime
導体数	19
コネクタメッキ	ゴールド
ジャケットケーブル型	ポリ塩化ビニル
ケーブル遮蔽タイプ	アルミ箔とドレイン線
ファイア定格	CMG定格 (汎用)

コネクタ

コネクタA	1 - Mini-DisplayPort [20ピン]
コネクタB	1 - Mini-DisplayPort [20ピン]

物理的特徴

色	ホワイト
ワイヤゲージ	32 AWG
ケーブル長	3 m [9.8 ft]
製品縦	3.0 m [9.8 ft]
製品横	1.0 cm [0.4 in]
製品高さ	0.8 cm [0.3 in]
製品重量	102.0 g [3.6 oz]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	22.0 cm [8.7 in]
パッケージ横	20.0 cm [7.9 in]
パッケージ高さ	2.0 cm [0.8 in]
工場出荷時 (パッケージ) 重量	102.0 g [3.6 oz]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 - 3m Mini DisplayPortケーブル - オス/オス ホワイト
---------	--

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。