

Aluminium Reise A/V Adapter 3-in-1 Mini DisplayPort auf VGA, DVI oder HDMI - 4K

Produkt-ID: MDPVGDVHD4K



Dieser 3-in-1-Reiseadapter ist eine mobile Lösung zum Anschließen eines Mini DisplayPort-Computers an ein VGA-, DVI- oder HDMI®-Display.

Der Adapter ist VESA-zertifiziert, um Kompatibilität mit Ihrem mDP-Computer zu gewährleisten.

Dieser Reiseadapter wurde mit einem stabilen Aluminiumgehäuse ausgestattet und bietet ein rein weißes integriertes Mini DisplayPort-Kabel. Während der Adapter hervorragend aussieht und gut mit jedem mDP-Gerät funktioniert, wurde er entwickelt, um zu Ihrem MacBook Air oder MacBook Pro zu passen.

Statt Ihre Laptoptasche mit verschiedenen Konvertern für verschiedene Displays zu füllen, bietet dieser 3-in-1-Adapter alle Videoausgänge, die Sie benötigen. Dank der VGA-, DVI- und HDMI-Ausgänge ermöglicht dieser Adapter eine Verbindung zwischen dem Mini DisplayPort-Anschluss des Laptops und jedem Display in Konferenzraum oder Klassenraum, ohne dass ein separater Adapter für jeden Displaytyp benötigt wird.

Dank der Unterstützung für mehrere Videoausgänge und einer leichten Bauweise mit geringem Platzbedarf, ist dieser Adapter die ideale Plug-and-Play-Lösung für Reisen oder BYOD (Bring Your Own Device)-Anwendungen im Büro.

Der Adapter ist mit einem integrierten magnetischen Verschluss für die Kabelführung ausgestattet. Der Magnet führt das Breakout-Kabel für eine schnelle und sichere Aufbewahrung beim Reisen, sodass gewährleistet ist, dass der Adapter ordentlich in der Reisetasche aufbewahrt wird.

Der HDMI-Ausgang an diesem Adapter unterstützt Ultra HD-4K-Auflösungen und bietet das Vierfache der Bildqualität von High Definition 1080p. Der HDMI-Ausgang ist auch abwärts kompatibel mit geringeren Auflösungen, z. B. 1080p und 720p, sodass der Adapter auch für ältere Videogeräte geeignet ist. Die VGA- und DVI-Ausgänge unterstützen auch eine maximale High Definition-Auflösung von bis zu 1920 x 1200, sodass Sie weiterhin hervorragende Videoqualität genießen können.

Der Reiseadapter ist kompatibel mit mDP Intel® Thunderbolt™-Geräten, die ein DisplayPort-Signal ausgeben können.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Führen Sie den Adapter unterwegs mit, um praktisch jedes Display anzuschließen.
- Schließen Sie im Büro ein BYOD-MacBook Pro oder MacBook Air an ein bereitgestelltes VGA-, DVI- oder HDMI-Display an
- Schließen Sie ein VGA-, DVI- oder HDMI-Display als Zweitmonitor an Ihren Mini DisplayPort-Laptop an

Merkmale

- 3-in-1-Adapter - mDP auf VGA, mDP auf DVI und mDP auf HDMI
- Maximale Mobilität mit integriertem magnetischem Kabelführungssystem
- Erstaunliche Bildqualität mit Unterstützung für UHD 4K
- Kompatibel mit mDP Intel® Thunderbolt™-Geräten, die ein DisplayPort-Signal ausgeben können
- VESA-zertifiziert
- Plug and Play-Installation
- Geringer Platzbedarf
- Geringes Gewicht

Hardware

Garantiebestimmungen 3 Years

AV-Eingang Mini DisplayPort - 1.2

AV-Ausgang HDMI - 1.4

	VGA
	DVI-I (Digital Only) - Single-Link
Audio	Ja
Leistung	
Maximum Cable Distance To Display	49.9 ft [15.2 m]
Video Revision	DisplayPort 1.2
Max. Analogauflösungen	1920 x 1200
Max. Digitalauflösungen	3840 x 2160
Unterstützte Auflösungen	HDMI output: 3840 x 2160, 2560 x 1600, 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720
	DVI and VGA output: 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720
Breitbild unterstützt	Ja
Audiospezifikationen	HDMI-Ausgang - 7.1 Surround-Sound
	DVI - No Audio Support
	VGA - No Audio Support
Allgemeine Spezifikationen	Der Videoadapter unterstützt nur jeweils einen Videoausgang gleichzeitig. Wenn mehrere Anschlüsse hergestellt werden, funktioniert nur einer der Ausgänge.
MTBF	1,133,293 Stunden
Steckverbinder	
Steckverbinder A	1 - Mini-DisplayPort (20-polig)
Steckverbinder B	1 - HDMI (19-polig)
	1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub)
	1 - DVI-D (25-polig)

Spezielle
Hinweise/Anforderungen

Hinweis	Der HDMI-Port ist ein passiver Anschluss.
	Der DVI-D ist ein passiver Anschluss.
	Der VGA-Port ist ein aktiver Anschluss.
	Maximum Cable Distance to Display refers to digital video. VGA distance capabilities are dependent upon the quality of your cabling

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Lagertemperatur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Feuchtigkeit	40%-50%relative Luftfeuchtigkeit

Physische
Eigenschaften

Farbe	Silber
Akzentfarbe	Weiß
Kabellänge	4.3 in [110 mm]
Produktlänge	4.1 in [10.3 cm]
Produktbreite	2.2 in [5.5 cm]
Produkthöhe	0.6 in [1.5 cm]
Produktgewicht	4.3 oz [121.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	6.9 in [17.4 cm]
Paketbreite	5.7 in [14.5 cm]
Pakethöhe	1.3 in [3.3 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	6.4 oz [182.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - Reise-A/V-Adapter
--------------------	-----------------------

Garantieinformationen

Warranty	3 Jahre
----------	---------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.