

スリーインワン(3 in 1)トラベルAVアダプタ アルミ製ケース Mini DisplayPort – VGA/DVI/HDMI変換アダプタ 4K

製品ID: MDPVGDVHD4K



3-in-1トラベルアダプタ。Mini DisplayPort対応コンピュータをVGA、DVI、HDMI®ディスプレイに接続することができます。

このトラベルアダプタは、VESA規格に準拠し、ミニディスプレイポート(mDP)コンピュータと互換性があります。

このトラベルアダプタは、丈夫なアルミ筐体に本体一体型のMini DisplayPortケーブルがついています。スタイリッシュなホワイトのアダプタは、mDP対応のデバイスと互換性があり、MacBook AirやMacBook Proと相性のよいデザインになっています。

このスリーインワン(3-in-1)タイプのアダプタは、外出先で接続が必要となるすべてのディスプレイに対応し、出力タイプごとに別々のアダプタを携帯する必要がありません。ノートパソコンのMini DisplayPortポートからVGA、DVI、HDMI出力のすべてに接続できるため、外出先の会議室や教室でどんなタイプのディスプレイを使用していても対応可能です。

複数ビデオ出力サポートと小型設計により、トラベル用として、またはBYOD(私物デバイス持ち込み)のオフィス環境で最適なプラグアンドプレイソリューションです。

このアダプタには、マグネット式のケーブル収納機能がついています。マグネットで分岐ケーブルをひとつにまとめ、トラベルバッグにすっきり収納することができます。

このトラベルアダプタのHDMI出力は、Ultra HD 4Kの解像度に対応しており、HD解像度1080pの4倍にあたる高画質を提供します。1080pや720pなど、より低い解像度との下位互換性もあり、レガシービデオ装置にも適しています。VGAおよびDVI出力でも、1920 x 1200の高解像度に対応しており、優れた画質を保持します。

このトラベルアダプタは、DisplayPort信号の出力に対応するmDP Intel® Thunderbolt™デバイスと互換性があります。

認証、レポート、互換性



用途

- ・本アダプタを外出の際に携帯することにより、外出先で使用される事実上すべてのディスプレイに接続することが可能
- ・BYOD(私物デバイス持ち込み)環境で、MacBook Pro/MacBook AirをVGA/DVI/HDMIディスプレイに接続
- ・VGA/DVI/HDMIディスプレイを外付けモニターとしてMini DisplayPort対応ノートパソコンに接続

製品の特長

- ・スリーインワン(3-in-1)型アダプタ。mDP - VGA、mDP - DVI、mDP - HDMI
- ・携帯に適したマグネット式ケーブル収納機能
- ・4K対応で驚きの画質を実現
- ・DisplayPort信号の出力に対応するmDP Intel® Thunderbolt™デバイス互換
- ・VESA規格準拠
- ・プラグ アンド プレイ式インストール
- ・小型設計
- ・軽量設計

ハードウェア

保証に関する方針	3 Years
AV入力	Mini DisplayPort 1.2
AV出力	HDMI - 1.4
	VGA
	DVI-I(デジタルのみ、シングルリンク)
オーディオ	あり

性能

Maximum Cable Distance To Display	15.2 m [49.9 ft]
Video Revision	DisplayPort 1.2
最大アナログ解像度	1920 x 1200
最大デジタル解像度	3840 x 2160
対応解像度	HDMI output: 3840 x 2160, 2560 x 1600, 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720
	DVI and VGA output: 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720

ワイド画面サポート	あり
オーディオ仕様	HDMI出力 – 7.1 サラウンドサウンド DVI(オーディオ非対応) VGA: オーディオには未対応
一般仕様	本ビデオアダプタは、1度に1つのビデオ出力のみに対応します。複数の出力ポートに接続された場合、その内の1つのみが出力されます。
MTBF	1,133,293時間

コネクタ		
コネクタA	1 – Mini-DisplayPort [20ピン]	
コネクタB	1 – HDMI [19ピン] 1 – VGA(高密度D-Sub)[15ピン] 1 – DVI-D [25ピン]	

特記 / 必要条件		
注意	HDMIポートはパッシブポートです。 DVI-D ポートはパッシブポートです。 VGA ポートはアクティブポートです。 Maximum Cable Distance to Display refers to digital video. VGA distance capabilities are dependent upon the quality of your cabling	

環境条件		
動作温度	0° C to 70° C (32° F to 158° F)	
保存温度	-10° C to 80° C (14° F to 176° F)	
湿度	40%-50%RH	

物理的特徴		
色	シルバー	
アクセントカラー	ホワイト	
ケーブル長	110 mm [4.3 in]	
製品縦	10.3 cm [4.1 in]	
製品横	5.5 cm [2.2 in]	
製品高さ	1.5 cm [0.6 in]	
製品重量	121.0 g [4.3 oz]	

パッケージ数量	1
パッケージ縦	17.4 cm [6.9 in]
パッケージ横	14.5 cm [5.7 in]
パッケージ高さ	3.3 cm [1.3 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	182.0 g [6.4 oz]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 - トラベルAVアダプタ
---------	----------------

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。