

## Mini DVI – VGA変換アダプタ MacBook/iMacに対応

製品ID: MDVIVGAMF



Mini DVI – VGAビデオ変換アダプタケーブル。Mini DVI対応の端末からのビデオ信号をVGAモニタに出力します。Apple MacBookやiMacに外付けディスプレイを追加する費用対効果に優れたソリューションです。シンプルなデュアルモニタ設定に役立ちます。

### 認証、レポート、互換性



### 用途

### 製品の特長

#### ハードウェア

保証に関する方針	Lifetime
アクティブ または パッシブ	パッシブ
ジャケットケーブル型	ポリ塩化ビニル

#### コネクタ

コネクタA	Mini-DVI [32ピン]
コネクタB	VGA(高密度D-Sub)[15ピン]

#### 特記 / 必要条件

注意	Apple Computer Inc.が製造・認可を行っている製品ではありません。
----	---

---

物理的特徴

色	ホワイト
ケーブル長	203.2 mm [8.0 in]
製品縦	20.3 cm [8.0 in]
製品横	0.0 cm [0.0 in]
製品高さ	0.0 cm [0.0 in]
製品重量	31.8 g [1.1 oz]

---

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	10.2 cm [4.0 in]
パッケージ横	8.8 cm [3.5 in]
パッケージ高さ	1.8 cm [0.7 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	34.0 g [1.2 oz]

---

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 – Macbook/iMac対応Mini DVI – VGAビデオケーブルアダプタ
---------	---

---

\* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。