

## Mini-DVI naar VGA Videokabel Adapter voor Macbooks en iMacs

Productcode: MDVIVGAMF



Met deze Mini-DVI naar vrouwelijke VGA Videokabel Adapter kunt u het videosignaal van een apparaat met mini-DVI-aansluiting weergeven op een VGA-monitor - een kosteneffectieve oplossing voor het toevoegen van een extern beeldscherm aan een Apple MacBook of iMac-computer, waarmee u een eenvoudige dual monitor setup creëert.

### Certificaties, rapporten en compatibiliteit

### Toepassingen

### Eigenschappen

---

#### Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Active or Passive Adapter	Passief
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride

---

#### Connector(en)

Connector A	Mini-DVI (32-polig)
-------------	---------------------

Connector B                      VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)

Speciale  
opmerkingen /  
vereisten

Notitie                              Dit product is niet gefabriceerd of goedgekeurd door Apple Computer Inc.

Fysieke  
eigenschappen

Kleur	Wit
Kabellengte	8.0 in [20.3 cm]
Lengte product	8.0 in [20.3 cm]
Breedte product	0.0 in [0.0 mm]
Hoogte product	0.0 in [0.0 mm]
Gewicht product	1.1 oz [31.8 g]

Verpakkingsin-  
formatie

Package Length	3.1 in [80.0 mm]
Package Width	0.9 in [22.0 mm]
Package Height	7.9 in [20.0 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.3 oz [36.5 g]

Wat wordt er  
meegeleverd

Meegeleverd                      Mini-DVI naar VGA Videokabel Adapter voor Macbooks en iMacs

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

