

Mini DVI till VGA videokabeladapter för Macbooks och iMacs

Produkt ID: MDVIVGAMF



Denna Mini DVI till VGA-videokabeladapter med honkontakt låter videosignalen från en mini DVI-utrustad enhet sändas till en VGA-skärm - en kostnadseffektiv lösning som låter dig lägga till en extern skärm till en Apple MacBook eller iMac-dator för att skapa en enkel setup med dubbla skärmar.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

Funktioner

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Active or Passive Adapter	Passiv
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride

Kontakt(er)

Connector A	Mini-DVI (32-stifts)
Connector B	VGA (15-stifts, High Density D-Sub)

Särskilda
anmärkningar/krav

Obs.	Den här produkten är inte tillverkad eller godkänd av Apple Computer Inc.
------	---

Utseende

Färg	Vit
Kabellängd	8.0 in [20.3 cm]
Produktlängd	8.0 in [20.3 cm]
Produktbredd	0.0 in [0.0 mm]
Produkt höjd	0.0 in [0.0 mm]
Produktvikt	1.1 oz [31.8 g]

Förpackning

Package Length	3.1 in [80.0 mm]
Package Width	0.9 in [22.0 mm]
Package Height	7.9 in [20.0 cm]
Fraktvikt (förpackning)	1.3 oz [36.5 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	Mini DVI till VGA videokabeladapter för Macbooks och iMacs
-----------------	--

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

