

Cable 3m Adaptador Pasivo Convertidor MHL - Micro USB a HDMI para Celular - Audio y Video - Compatible con Dispositivos MHL de 5 pines Solamente

ID del Producto: MHDPM3M



El cable Micro USB a HDMI® MHL™ pasivo (3 m), modelo MHDPM3M, permite conectar un smartphone, tableta u otro dispositivo móvil con MHL disponible a una pantalla, monitor o proyector HDTV con MHL disponible.

Este cable duradero ofrece una solución plug-and-play sencilla para ver contenido (es decir, fotos, audio y video) desde un dispositivo móvil con MHL disponible en pantallas grandes y sistemas de entretenimiento en casa.

Este cable MHL a HDMI, que ofrece tanto calidad, como una solución práctica, soporta resoluciones de video de 1080 p y salida de audio digital de 7.1 canales, además de permitir la carga del dispositivo digital cuando esté en modo MHL y esté conectado a una pantalla con MHL disponible.

El cable MHL MHDPM3M está avalado por la garantía de por vida de StarTech.com, con fiabilidad garantizada.

Nota: Dado que se trata de un cable pasivo, es necesario que la pantalla, el monitor o el proyector (etc.) HDTV disponga de MHL. Consulte el manual del usuario del dispositivo o visite el sitio web MHL Consortium, que contiene una lista de Productos con MHL disponible. Este producto no funciona con dispositivos que tienen un conector MHL de 11 pines, como los modelos Samsung S3 y S4.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Conexión de un dispositivo móvil con MHL™ ("Mobile High-Definition", alta definición móvil) disponible a un televisor, proyector o monitor con MHL disponible a través de HDMI
- Visualización de un vídeo con audio compatible o imágenes compartidas en una pantalla de tamaño grande con HDMI y MHL disponibles
- Carga del dispositivo móvil Micro USB mientras está conectado a la pantalla con MHL disponible

Características

- 1 conector Micro USB 'B' (macho)
- 1 conector macho HDMI
- salida de video de 1080p
- Soporte de audio digital
- Control remoto de TV en su dispositivo móvil para televisores de alta definición equipados con CEC
- Lámina de Aluminio Mylar con Blindaje de Par Trenzado

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Revestimiento del Conector	Oro
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada

Rendimiento

Video Revision	MHL 2.0
Resolución Digital Máxima	1080p a 60Hz
Especificaciones de Audio	Sonido envolvente 7.1

Conector(es)

Conector A	1 - HDMI (19 pines)
------------	---------------------

Conector B	1 - USB Micro B (5 pines)
Características Físicas	
Color	Negro
Estilo de Conector	Recto
Calibre del Conductor	24/30 AWG
Longitud del Cable	9.8 ft [3 m]
Longitud del Producto	9.8 ft [3.0 m]
Ancho del Producto	0.5 in [1.2 cm]
Altura del Producto	0.3 in [0.8 cm]
Peso del Producto	4.4 oz [124.0 g]
Información de la Caja	
Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	8.7 in [22.0 cm]
Ancho de la Caja	7.9 in [20.0 cm]
Altura de la Caja	0.8 in [20.0 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	4.7 oz [132.0 g]
Contenido de la Caja	
Incluido en la Caja	1 - Cable MHL pasivo (3 m)
Información Acerca de la Garantía	
Warranty	De Por Vida

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.