

Mini HDMI – VGA変換アダプタ 1920x1080/1080p対応

製品ID: MNHD2VGAE2



Mini HDMI を VGAに変換するアダプタ。デジタルカメラやタブレットPCからのMini HDMI®ソースビデオ信号をアクティブに変換しVGAプロジェクターやディスプレイ上に表示します。最大解像度は1080pに対応しており、HD機能が必要な用途で便利なソリューションです。本Mini HDMI – VGAアダプタは、プレゼンテーション、ドキュメント、ワークシート等ユーザが作成したコンテンツをVGAプロジェクターやモニタに表示することを想定しています。

外付け電源を必要としない小型設計の変換アダプタは、必要に応じて持ち運びが簡単なポータブル ソリューションを提供します。

認証、レポート、互換性



用途

- ・デジタルカメラやタブレット型PCをHDMI Mini対応デバイスをVGAプロジェクターやディスプレイに接続

製品の特長

- ・外付け電源アダプタ不要
- ・最大解像度1920x1080(1080p)に対応

ハードウェア

保証に関する方針	3 Years
アクティブ または パッシブ	アクティブ

AV入力	ミニHDMI
ポート数	1
AV出力	VGA
オーディオ	なし
業界標準	高速HDMI®

性能

最大アナログ解像度	1920x1080
最大デジタル解像度	1920x1080
対応解像度	1920x1080 (1080p) @ 60Hz
ワイド画面サポート	あり
MTBF	1,754,784時間

コネクタ

コネクタA	1 - ミニHDMI [19ピン]
コネクタB	1 - VGA (高密度D-Sub) [15ピン]

環境条件

動作温度	0° C to 60° C (32° F to 140° F)
保存温度	-10° C to 70° C (14° F to 158° F)
湿度	40%~85%相対湿度 (結露しないこと)

物理的特徴

色	ブラック
エンクロージャタイプ	プラスチック
ケーブル長	200 mm [7.9 in]
製品縦	20.3 cm [8.0 in]
製品横	4.0 cm [1.6 in]
製品高さ	1.5 cm [0.6 in]
製品重量	32.7 g [1.2 oz]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	22.0 cm [8.7 in]
パッケージ横	19.5 cm [7.7 in]

パッケージ高さ 3.0 cm [1.2 in]

工場出荷時(パッケージ)重量 33.0 g [1.2 oz]

箱に含まれているもの

パッケージ内容 1 - Mini HDMI® - VGA変換アダプタ

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。