

パソコン モニター台／横410 x  
縦270mm／3段階高さ調節(最大175mm)／最大32インチモニター／耐荷重10kg／スチール&アルミ製／ブラック  
& シルバー／机上 卓上 棚 ラックデスクトップ ディスプレイ スタンド

製品ID: MONSTND



高さ調節対応机上台。ディスプレイをデスク面から持ち上げて画面を見やすい位置に調整し、肩こりなどの不調を防ぎます。スタンド下は収納スペースとして活用できます。ワークスペースで映えるシルバーとブラックのモニタースタンドは、エルゴノミクス(人間工学)を考慮した作業環境作りに役立ちます。

パソコンモニター台の高さは、デスク面から12.5cm/15cm/17.5cmの3段階に調整可能です。画面の高さを引き上げ、見やすくカスタマイズできるソリューションです。

この机上ラックは、堅牢なスチール製のスタンド面(41cm x 27cm)とアルミ製ベースで32インチまでのモニタをしっかり支えます(耐荷重10kg)。また、ノートパソコン用の台座として使用することも可能です。ライザー脚の底面は滑り止め加工がしてあり、強固なグリップを保ちながらデスク面に傷をつけません。多様なデスク面に適し、ガラス製のデスクでも安心して使えます。

モニター台座の下には、マウスや電話などのアイテムを収納し、手が届く範囲に置きながらデスク面をすっきりと片付けることができます。また、デスクやカウンターでプリンタなどの機器をライザーに置き、下を収納スペースとして活用することも可能です。ケーブル結束スロットがついており、配線を目隠しできるようになっています。

セットアップは簡単です。数分で完了し、すぐにパソコンモニター台を使い始めることができます。

## 認証、レポート、互換性



## 用途

- ・すっきりと整理されたエルゴノミクス対応のオフィス環境を実現
- ・モニタを持ち上げホームオフィスのデスクスペースを最適化

- ・プリンタを持ち上げデスクやカウンタースペースを有効活用

## 製品の特長

- ・画面を見やすい高さに持ち上げ、首や肩への負担を軽減
- ・モニタをデスク面から持ち上げる三段階の高さ調節(12.5cm/15cm/17.5cm)
- ・32インチ、重さ10kgまでのモニタに対応
- ・デスクに置きやすい41cm x 27cmサイズの机上ラック
- ・作業面を傷つけない滑り止めゴム脚

---

### ハードウェア

保証に関する方針	5 Years
壁取り付け可能	なし
ケーブル管理	あり
対応ディスプレイ数	1
取り付けオプション	デスクトップスタンド

---

### 性能

可搬重量	10 kg [22.0 lb]
最大ディスプレイサイズ	32"
高さ調節	あり
最小高さ	125 mm [4.9 in]
Maximum Height	175 mm [6.9 in]

---

### 物理的特徴

色	ブラック & シルバー
エンクロージャタイプ	アルミ
製品縦	40.5 cm [15.9 in]
製品横	30.5 cm [12.0 in]
製品高さ	12.5 cm [4.9 in]
製品重量	3.2 kg [7.2 lb]

---

### パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	35.8 cm [14.1 in]

パッケージ横	46.1 cm [18.1 in]
パッケージ高さ	8.1 cm [3.2 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	3.8 kg [8.3 lb]

---

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 - トッププレート
	2 - 上部脚
	2 - 下部脚
	2 - 高さ調節ネジ
	4 - M6x10 mm ネジ
	1 - 4mm 六角レンチ
	1 - クイックスタートガイド

---

\* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。