

Monitor verhoger - staal en aluminium - hoogte verstelbaar

Productcode: MONSTND



Creëer een meer ergonomische werkruimte. Met deze sterke en stevige in hoogte verstelbare monitorverhoger kunt u uw scherm boven het bureau plaatsen voor een meer comfortabele kijkhoek en om nekpijn te voorkomen. Zijn aantrekkelijke zilveren en zwarte design versterkt de esthetische uitstraling van uw werkruimte en zorgt voor meer opslagruimte eronder.

Zet uw scherm in een hogere positie. U kunt de hoogte van de in hoogte verstelbare monitorstandaard eenvoudig en in drie verschillende hoogten aanpassen: 12,5, 15 of 17,5 cm boven het bureau.

Met een robuust 27 x 41 cm stalen oppervlak en een aluminiumbasis biedt de in hoogte verstelbare schermverhoger stabiel platform voor een scherm tot 32 inch met een maximumgewicht van 10 kg. U kunt het ook voor uw laptop gebruiken. De poten hebben een antislipcoating voor een sterk houvast en beschermen uw bureauoppervlak tegen krassen en deuken. Hij is ideaal voor vele verschillende bureauoppervlakken inclusief glas.

Maximaliseer uw werkruimte en creëer een netjes georganiseerde omgeving. Bewaar uw muis, telefoon en andere voorwerpen onder de standaard zodat ze uit het zicht, maar niet buiten handbereik zijn. U kunt de verstelbare monitorstandaard ook gebruiken om uw printer hoger te plaatsen om zo ruimte op uw bureau of werkblad onder de printer vrij te maken. De geïntegreerde kabelgoten houden kabels goed georganiseerd en uit het zicht.

Door de snelle en eenvoudige installatie bent u met de in hoogte verstelbare monitor verhoger weer snel aan werk.

De MONSTND wordt gedekt door een 5-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Creëer een meer ergonomische, georganiseerde werkplek in kantoren en cubicles
- Verbeter uw thuishkantoor door uw scherm hoger te plaatsen en zo bureauruimte vrij te maken
- Zet uw printer hoger om ruimte op uw bureau of werkblad vrij te maken

Eigenschappen

- Voorkom nekpijn door uw scherm op een comfortabele kijkhoogte in te stellen
- U kunt uw scherm in drie hoogten verstellen (12,5, 15 of 17,5 cm) boven het bureau
- Ondersteunt computerschermen tot 32 inch met een maximaal gewicht van 10 kg
- Monitorverhoger met 41 cm x 27 cm oppervlak past gemakkelijk op uw bureau
- Bescherm uw werkoppervlak tegen krassen en deuken met de rubberen antislippen

Hardware

Garantiebeleid	5 Years
Wandmonteerbaar	Nee
Kabelbeheer	Ja
Aantal ondersteunde schermen	1

Prestaties

Draagvermogen	22.1 lb [10 kg]
Maximale schermgrootte	32in
Hoogte verstelling	Ja
Minimum Height	4.9 in [12.5 cm]
Maximumhoogte	6.9 in [17.5 cm]

Fysieke eigenschappen



Kleur	Zwart & Zilver
Type behuizing	Aluminium
Lengte product	15.9 in [40.5 cm]
Breedte product	12.0 in [30.5 cm]
Hoogte product	4.9 in [12.5 cm]
Gewicht product	7.2 lb [3.2 kg]

Verpakkingsinformatie

Package Length	18.1 in [46.0 cm]
Package Width	13.8 in [35.0 cm]
Package Height	3.1 in [80.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	8.3 lb [3.8 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	Bovenplaat
	Bovenste poten
	Onderste poten
	Hoogteverstelschroeven
	M6x10 mm schroeven
	4 mm inbussleutel
	verkorte handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

