

Micro SD auf Micro USB / USB OTG Adapter Kartenleser für Android Smartphone/Tablet

Produkt-ID: MSDREADU2OTG



Mit dem Micro SD-auf-USB/Micro USB-Adapter MSDREADU2OTG können Sie eine Micro SD-Karte in eine externe USB-Speicherlösung verwandeln, die mit einem USB-fähigen Computer oder OTG-fähigen Gerät, z. B. Samsung Galaxy Smartphones und Tablets, kommunizieren kann.

Erweitern Sie die Speicherfähigkeiten Ihres OTG-fähigen Smartphones oder Tablets, indem Sie ein externes Speichergerät schaffen, das Sie auch mit einem USB-fähigen Computer verbinden können, um Dateien über standardmäßige USB- und Micro USB-Schnittstellenoptionen von ein Gerät auf ein anderes zu übertragen.

Maximieren Sie die Mobilität, indem Sie eine kompakte, externe Speicherlösung schaffen, die Sie mit Smartphone, Tablet oder Laptop verbinden können. Für eine problemlose Einrichtung unterstützt der OTG-Adapter die Plug&Play-Installation und wird nativ von jedem USB-fähigen Computer oder OTG-fähigen Mobilgerät unterstützt.

Der MSDREADU2OTG wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Erweitern Sie verfügbaren Speicher auf dem Smartphone, indem Sie ein OTG-Speicherlaufwerk hinzufügen
- Übertragen Sie schnell Dateien auf Ihr Smartphone oder Tablet ohne Verbindung mit einem Computer oder Netzwerk

- Verwandeln Sie eine ungenutzte Micro SD-Karte in eine extrem mobile USB-Speicherlösung
- Nehmen Sie wichtige Daten auf einer SD-Karte mit, und greifen Sie bei Bedarf vom Computer oder Smartphone darauf zu

Merkmale

- Konvertiert Micro SD zu standardmäßigem USB oder Micro USB
- Kompatibel mit OTG-fähigen Smartphones und USB-fähigen Computern
- Kleines, leichtes Design
- Plug and Play-Installation

Hardware

Garantiebestimmungen	2 Years
Bustyp	USB 2.0
Anzahl von Laufwerken	1
Laufwerkinstallation	Fest
Chipset-ID	Genesys Logic - GL823

Leistung

Max. Datenübertragungsrate	480 Mbit/s
Typ und Rate	USB 2.0 - 480 Mbit/s
UASP-Unterstützung	Nein
Max. Laufwerkkapazität	Getestet mit MSD-Karten bis zu 64 GB
Speichermedientyp	Mini-SD, Micro-SD (Mini/Micro Secure Digital)

Steckverbinder

Laufwerksteckverbinder	MicroSD
Hostanschlüsse	USB Type-A (4-polig) USB 2.0 USB Micro-B (5-polig)



Software

Betriebssystemkompatibilität OS independent; No software or drivers required

Umwelt

Betriebstemperatur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)

Lagertemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Feuchtigkeit 5% bis 80% Relative Luftfeuchtigkeit

Physische Eigenschaften

Produktlänge 1.6 in [40.0 mm]

Produktbreite 0.5 in [12.0 mm]

Produkthöhe 0.2 in [5.0 mm]

Produktgewicht 0.1 oz [4.0 g]

Verpackungsinformationen

Package Length 3.0 in [75.0 mm]

Package Width 4.0 in [10.2 cm]

Package Height 0.9 in [22.0 mm]

Versandgewicht (Verpackung) 1.0 oz [27.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten Micro SD-auf-USB/Micro USB OTG-Adapter

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

