

USB-C - 3x HDMI 変換アダプター / 1080p
30Hz / トリプルモニター / 30cm 一体型ケーブル / Windowsのみ / MSTハブ / Type-C
ディスプレイアダプター / マルチモニター 分配器

製品ID: MSTCDP123HD



3ポートUSB-C - HDMI MSTハブ。USB
Type-C搭載のWindows端末にHDMIモニター3台を接続し、作業効率を大幅に高めることができます。

最新のコンピュータでは携帯性がかつてなく重視されるようになり、これに伴いビデオ出力が制限され、搭載スクリーンも小型にならざるを得なくなっています。このMSTハブは、ディスプレイ3台の外付けを可能にし、こうした問題を解決します。USB-Cコンピュータでのマルチタスクが一気にしやすくなります。

このUSB-C -
HDMIスプリッタでは、画面を複数の外付けモニターにミラーリングしたり、各画面に別々のコンテンツをストリーミングすることができます。共有デスクや外出用のアクセサリとして最適な製品です。

MST(マルチストリームトランスポート)技術は、既存のビデオカードを使用し、システムリソースの使用を最小限に抑えながら、2台のモニターで同時に4K(UHD)解像度を実現します。モニター3台で1080pのHD出力に対応しており、グラフィックデザイン、医療用画像処理などのあらゆる高解像度アプリケーションに適しています。

MSTは、Windows端末(USB-C端子でのDP
Altモードに対応しているもの)でのネイティブサポートにより、セットアップが簡単です。このUSB-C - HDMIハブは Thunderbolt
3と互換性があり、ドライバなどソフトウェアのインストールが不要なプラグアンドプレイに対応しています。また、USB-Cポートから電源を
取るため、外付け電源コードが不要です。

認証、レポート、互換性



用途

- ・デスクトップ画面を外付けモニター/ディスプレイに拡張
- ・パノラマビデオウォールでダイナミックなデジタルサイネージを構成
- ・複数のモニターに渡って画面を表示し横方向のスクロールを回避
- ・ディスプレイ画面を追加してメディアを編集。縦横両方向の拡張に対応
- ・外出時や共有デスクのアクセサリとして最適

製品の特長

・マルチモニター構成: WindowsノートパソコンのDP Altモード対応USB-Cポート経由で、最大3台の1080p 60Hz または2台の4K30Hzディスプレイに接続可能なUSB Type-C – トリプルHDMI変換アダプター/分配機。TB3/TB4/USB4対応。macOS非対応

・ドライバーやソフトウェアのインストール不要: Windows対応ノートパソコンに2台の拡張または複製モードのディスプレイを追加して作業効率を向上。統合GPUまたはディスクリートGPU (Intel/AMD/Nvidia) 機能により、CPU使用率を最小限に抑えつつ高性能グラフィックを実現

・ハードウェアの互換性: 使用するホストシステムが、DP Altモード 1.2 / HBR2 / MSTに対応していることをご確認ください。また、ホストシステム搭載のGPUが対応するディスプレイ数をご確認ください。Intel HD Graphicsなど一部のGPUチップは、最大3台のディスプレイに対応しています。

・長尺ケーブル: 30cm一体型ケーブル付きUSB-C – トリプルモニター HDMI変換アダプター。Surface Pro 7/8/9、HP Elite x2などの2-in-1やライザーに載せたノートパソコンのポートにかかる負担を軽減。オフィス、ホームオフィス、共有ワークスペース、外出先などでの使用に理想的

・StarTech.comのアドバンテージ: 社内ヘルプデスクやサポートチーム向け接続ツール Windowsレイアウトユーティリティ (ダウンロード可能、英語でのみ提供) が付属。アダプターの再接続時 (外部モニターを切断・再接続する際)、Windowsアプリケーションの配置をデフォルトに戻さずユーザーが設定したウィンドウの配置に復元

ハードウェア

保証に関する方針	3 Years
AV入力	USB-C
ポート数	3
AV出力	HDMI – 1.4
オーディオ	あり
チップセットID	MegaChips – STDP4320 VIA/VLI – VL100

性能

Maximum Cable Distance To Display	15.2 m [49.9 ft]
最大デジタル解像度	3840 x 2160 @30hz
対応解像度	1024x768

		1280x720 (High-definition 720p)
		1920x1080 (High-definition 1080p)
		1920x1200
		2560x1440
		2560x1600
		3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @30hz
	ワイド画面サポート	あり
	オーディオ仕様	HDMI (7.1chオーディオ)
<hr/>		
コネクタ		
	コネクタA	1 – USB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタナートモード)
	コネクタB	3 – HDMI [19ピン]
<hr/>		
ソフトウェア		
	OS互換性	Windows 11 Windows 11 ARM Windows 10 (32/64) Windows 8/8.1 (32/64) Windows 7(32/64)
<hr/>		
環境条件		
	動作温度	0° C to 45° C (32° F to 113° F)
	保存温度	-20° C to 70° C (-4° F to 158° F)
	湿度	50 – 90%
<hr/>		
物理的特徴		
	色	ブラック
	アクセントカラー	ブラック
	エンクロージャタイプ	プラスチック
	ケーブル長	300 mm [11.8 in]
	製品縦	10.5 cm [4.1 in]
	製品横	6.5 cm [2.6 in]
	製品高さ	1.5 cm [0.6 in]
	製品重量	118.0 g [4.2 oz]
<hr/>		
パッケージ情報		

パッケージ数量	1
パッケージ縦	24.4 cm [9.6 in]
パッケージ横	15.3 cm [6.0 in]
パッケージ高さ	6.6 cm [2.6 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	294.0 g [10.4 oz]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 - MSTハブ
---------	-----------

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。