

## 1m 3,5-mm-4-Positions-TRRS-Headset-Verlängerungskabel - Stecker/Buchse

Produkt-ID: MUHSMF1M



Das 4-polige 3,5-mm-Headset-Verlängerungskabel (1 m) MUHSMF1M verfügt über einen 3,5-mm-Audioanschluss (1/8-Zoll-TRRS) an einem Ende und einem 3,5-mm-Audioanschluss (1/8 Zoll TRRS) am anderen Ende. So kann die Reichweite zwischen Headset oder Kopfhörern und Ihrem iPhone®, Mobiltelefon oder Laptopcomputer ganz einfach erweitert werden.

Um langfristige Leistung zu gewährleisten, verfügt dieses hochwertige 3,5-mm-Audio-Verlängerungskabel über eine vergossene PVC-Zugentlastung an jedem der 1/8-Zoll-TRRS-Anschlüsse, sodass die Kabelendpunkte nicht stark geknickt werden können und das Risiko von Kabelschäden reduziert wird.

**Bitte beachten Sie:**

Um eine korrekte Hardware-Erkennung sicherzustellen, empfehlen wir, dass zunächst das externe Headset in den Adapter eingesteckt wird, bevor der Adapter am Computer oder am Mobilgerät angeschlossen wird.

Wenn ein Verlängerungskabel mit einem mit einer Inline-Fernbedienung ausgestatteten Headset verwendet wird, funktionieren unter Umständen die Funktionen der Fernbedienung nicht ordnungsgemäß. Dies liegt an der Empfindlichkeit der Schaltkreise der Fernbedienung und weist nicht auf einen Defekt des Kabels hin.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität

### Anwendungen

- Erweitern Sie die Reichweite zwischen Ihrem Handsfree-Headset und einem iPhone® oder einem

anderen Mobiltelefon

- Erweitern Sie die Verbindungsentfernung zwischen Ihrem Headset und Audioport und Ihrem Laptop oder Desktop Audioport

## Merkmale

- 4-polige 3,5-mm-Anschlüsse mit vergossener PVC-Zugentlastung
- Der 90 % spiralummantelter Anschluss bietet Abschirmung gegen EMI- und RFI-Interferenzen

---

### Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Steckverbinderplatten	Nickel
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride

---

### Steckverbinder

Steckverbinder A	3,5 mm Mini-Jack (4 Positionen)
Steckverbinder B	3,5 mm Mini-Jack (4 Positionen)

---

### Spezielle Hinweise/Anforderungen

Hinweis	3.5 mm Mini-Jack (4 position) male is configured per CTIA Standard
---------	--

---

### Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Drahtstärke	28 AWG
Kabellänge	39.4 in [100 cm]
Produktlänge	39.4 in [100.0 cm]
Produktbreite	0.2 in [6.0 mm]
Produkthöhe	0.2 in [6.0 mm]
Produktgewicht	0.7 oz [20.0 g]



---

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Package Length	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	5.0 in [12.8 cm]
Package Height	0.3 in [7.0 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	0.9 oz [25.0 g]

---

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1m 3,5-mm-4-Positions-Headset-Verlängerungskabel - Stecker/Buchse
--------------------	---

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

