

Cavo di prolunga 1 m per auricolari TRRS a 4 posizioni da 3,5 mm - M/F

ID prodotto: MUHSMF1M



Il cavo di prolunga per auricolari da 3,5 mm quadripolare MUHSMF1M (1m) presenta un connettore audio da 3,5 mm (1/8" TRRS) a un'estremità e un connettore audio da 3,5 mm (1/8" TRRS) all'altra, agevolando l'aumento della distanza tra gli auricolari o le cuffie portatili e iPhone®, cellulari o computer laptop.

Per assicurare prestazioni durature, questo cavo audio 3,5mm di prolunga dalla qualità elevata presenta un pressacavo modellato in PVC su ognuno dei connettori da 1/8" TRRS che impedisce ai punti terminali del cavo di piegarsi in corrispondenza degli angoli acuti, riducendo il rischio di danni al cavo.

Nota:

Per assicurare un corretto rilevamento dell'hardware, consigliamo di collegare le cuffie esterne all'adattatore prima di collegare quest'ultimo al computer o al dispositivo mobile.

Inoltre, in alcuni casi in cui viene utilizzato un cavo di prolunga con auricolari dotati di telecomando in linea, è possibile che le funzioni del telecomando non vengano eseguite correttamente. Ciò è dovuto alla sensibilità della circuiteria del telecomando e non indica un difetto del cavo.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Consente di aumentare la distanza tra gli auricolari portatili e l'iPhone® o un altro cellulare
- Consente di ampliare la distanza di connessione tra gli auricolari e l'uscita audio del computer desktop e laptop

Caratteristiche

- Connettori quadripolari da 3,5 mm con pressacavo modellato in PVC

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Placcatura connettori	Nichel
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride

Connettore/i

Connettore A	1 - Mini-jack da 3,5 mm (4 posizioni)
Connettore B	1 - Mini-jack da 3,5 mm (4 posizioni)

Note/requisiti speciali

Nota	3.5 mm Mini-Jack (4 position) male is configured per CTIA Standard
------	--------------------------------------------------------------------

Ambientale

Temperatura d'esercizio	-20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
Temperatura di conservazione	-20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
Umidità	40% ~ 60%RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Diametro filo	28 AWG
Lunghezza del cavo	3.3 ft [1 m]
Lunghezza prodotto	39.4 in [100.0 cm]

Larghezza prodotto	0.2 in [0.6 cm]
Altezza prodotto	0.2 in [0.6 cm]
Peso prodotto	0.7 oz [20.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	5.4 in [13.8 cm]
Package Width	5.0 in [12.7 cm]
Package Height	0.5 in [1.2 cm]
Peso spedizione (confezione)	0.8 oz [24.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Cavo di prolunga 1 m per auricolari a 4 posizioni da 3,5 mm - M/F
--------------------------	-----------------------------------------------------------------------

Informazioni sulla garanzia

Warranty	A vita
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.