

## Cable de 1m de Extensión de Audífonos con Micrófono Mini-Jack 3,5mm 4 pines Macho a Hembra

ID del Producto: MUHSMF1M



El cable de extensión para audífonos de 3,5mm de 4 Polos (1m), MUHSMF1M dispone de un conector de audio 3,5 mm (1/8" TRRS) en un extremo y de un conector de audio 3,5 mm (1/8" TRRS) en el otro, permitiendo ampliar la distancia entre sus audífonos manos libres y su iPhone®, teléfono móvil o laptop.

Para asegurar un rendimiento duradero, este cable de extensión de audio 3,5 mm de alta calidad ofrece alivio de tensión moldeado de PVC en cada uno de los conectores 1/8" TRRS, lo que evita que los puntos de terminación del cable se doblen formando ángulos agudos y a su vez reduce el riesgo de dañar el cable.

**Importante:**

A fin de determinar el hardware adecuado, se recomienda primero conectar los audífonos externos al adaptador, y luego conectar el adaptador al computador o dispositivo móvil.

Asimismo, en algunos casos, cuando se usa un cable de extensión con audífonos equipados con mando a distancia en línea, puede que el mando no funcione correctamente. Esto se debe a la sensibilidad del conjunto de circuitos del mando a distancia y no a un defecto del cable.

### Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

- Permite ampliar el alcance entre sus auriculares manos libres y un iPhone® u otro teléfono móvil
- Permite ampliar la distancia de conexión entre sus auriculares y el puerto de audio de su portátil u ordenador de sobremesa

## Características

- Conectores 3,5 mm de 4 polos con alivio de tensión moldeado de PVC

---

### Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Revestimiento del Conector	Níquel
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride

---

### Conector(es)

Conector A	1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (4 posiciones)
Conector B	1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (4 posiciones)

---

### Observaciones / Requisitos

Nota	Enchufe macho mini-jack de 3,5mm (4 posiciones) configurado según norma CTIA
------	--

---

### Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	-20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
Humedad	HR de 40% ~ 60%

---

### Características Físicas

Color	Negro
Calibre del Conductor	28 AWG
Longitud del Cable	3.3 ft [1 m]

Longitud del Producto	39.4 in [100.0 cm]
Ancho del Producto	0.2 in [0.6 cm]
Altura del Producto	0.2 in [0.6 cm]
Peso del Producto	0.7 oz [20.0 g]

---

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	5.4 in [13.8 cm]
Ancho de la Caja	5.0 in [12.7 cm]
Altura de la Caja	0.5 in [1.2 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	0.8 oz [24.0 g]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable de Extensión para Auriculares 3,5 mm 4 Posiciones 1m - M/H
---------------------	--

---

Información Acerca de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.