

15 cm stereosplitterkabel - 3,5 mm hane till 2x 3,5 mm hona

Produkt ID: MUY1MFF



3,5 mm stereo MUY1MFF -splitterkabeln/Y-kabeln har en 3,5 mm hankontakt och två 3,5 mm honkontakter som delar på en hörlursingång till två.

En praktisk och kostnadseffektiv ljudlösning. 3,5 mm stereo-splitterkabeln har fullständigt formgjutna kontakter med dragavlastning för långvarig hållbarhet och guldterminaler av hög kvalitet för att säkerställa korrosionsfria anslutningar. 3,5 mm ljudsplitterkabeln/Y-kabeln täcks av StarTech.coms livstidsgaranti.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Delar ett hörlursuttag till två
- Låter två uppsättningar av stereohögtalare användas med ett enda PC-ljudkort
- Bra för användning med iPodar®

Funktioner

- Fullständig formgjutning och dragavlastning för maximal flexibilitet
- 0,14 mm² av hög kvalitet
- Guldterminaler säkerställer långvariga och korrosionsfria anslutningar

Kontakt(er)

Garantipolicy	Lifetime
Connector A	3.5 mm minijack (3-polig)
Connector B	3.5 mm minijack (3-polig)

Utseende

Färg	Svart
Kabellängd	6.0 in [15.2 cm]
Produktlängd	6.0 in [15.2 cm]
Produktbredd	0.1 in [2.0 mm]
Produkthöjd	0.1 in [2.0 mm]
Produktvikt	0.7 oz [20.0 g]

Förpackning

Package Length	4.9 in [12.5 cm]
Package Width	3.5 in [90.0 mm]
Package Height	0.4 in [11.0 mm]
Fraktvikt (förpackning)	0.8 oz [22.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	15 cm stereosplitterkabel - 3,5 mm hane till 2x 3,5 mm hona
-----------------	---

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

