

Cable Adaptador Splitter Blanco Delgado Mini Jack para Auriculares - Divisor Macho 3,5mm a 2x Hembra

ID del Producto: MUY1MFFADPW



El cable multiplicador de entrada de auriculares (blanco, delgado), modelo MUY1MFFADPW, divide una salida de audio de 3,5 mm en dos salidas de audio individuales, lo cual permite conectar dos juegos de auriculares o altavoces a un reproductor MP3, una tableta o un ordenador portátil.

El cable en Y para entrada de auriculares permite compartir canciones o vídeos favoritos con un amigo durante un viaje o en cualquier momento. Incluye un conector de moldeado y forma delgados que se ajusta fácilmente a una entrada de auriculares de 3,5 mm, incluso si el dispositivo móvil está dentro de su funda.

Este cable adaptador divisor es de color blanco para ajustarse a los dispositivos móviles de igual color, y es compatible con cualquier dispositivo portátil que tenga una entrada de sonido de 3,5 mm, como, por ejemplo, un iPhone®, iPod® o iPad®. Se caracteriza por su diseño compacto y de peso liviano, que ocupa muy poco espacio en la bolsa de su ordenador portátil.

El cable multiplicador (blanco) para entrada de auriculares MUY1MFFADPW está avalado por la garantía de por vida de StarTech.com, con fiabilidad garantizada.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Ideal para dividir la entrada de audio de reproductores MP3 y otros dispositivos digitales móviles que tengan una salida de audio de 3,5 mm (por ejemplo, iPod, iPhone, iPad)
- División del audio de la tarjeta de sonido

Características

- Diseño completo de color blanco
- Moldeado Slimline (delgado) de los conectores
- Conector moldeado que reduce la tensión
- Diseño compacto y liviano

Hardware

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Política de Garantía | Lifetime |
| Revestimiento del Conector | Níquel |
| Cable Tipo Jacket | PVC - Polyvinyl Chloride |

Conector(es)

| | |
|------------|---|
| Conector A | 1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) |
| Conector B | 2 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) |

Características Físicas

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Color | Blanco |
| Calibre del Conductor | 30 AWG |
| Longitud del Cable | 6.0 in [152.4 mm] |
| Longitud del Producto | 6.0 in [15.2 cm] |
| Ancho del Producto | 1.0 in [2.5 cm] |
| Altura del Producto | 0.5 in [1.2 cm] |
| Peso del Producto | 0.4 oz [11.5 g] |

Información de la

Caja

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Cantidad de Paquetes | 1 |
| Longitud de la Caja | 4.9 in [12.5 cm] |
| Ancho de la Caja | 0.4 in [9.0 mm] |
| Altura de la Caja | 0.3 in [7.0 mm] |
| Peso (de la Caja) del Envío | 0.5 oz [13.5 g] |

Contenido de la Caja

| | |
|---------------------|---|
| Incluido en la Caja | 1 - Adaptador multiplicador de entrada de audio estéreo (blanco) - Conector macho de 3,5 mm a 2 conectores hembra de 3,5 mm |
|---------------------|---|

Información Acerca de la Garantía

| | |
|----------|-------------|
| Warranty | De Por Vida |
|----------|-------------|

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.