

1m DB9 Seriell RS232 Verlängerungskabel - DB9 RS 232 Kabel Verlängerung - St/Bu

Produkt-ID: MXT1001MBK



Das schwarze, 1 m lange serielle Verlängerungskabel MXT1001MBK mit einem DB9-Stecker und einer DB9-Buchse dient als hochwertige Verlängerung für Ihre seriellen RS232-Geräte. So können Sie Ihre Peripheriegeräte ganz nach Wunsch positionieren.

Hinweis: Es handelt sich um ein Straight-Through Kabel, kein Nullmodem-Kabel.

Dieses DB9-Verlängerungskabel wurde von Experten aus hochwertigen Materialien entwickelt, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. Es wird durch unsere lebenslange Garantie abgedeckt.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Erweitern Sie die Reichweite von seriellen RS232-Verbindungen um bis zu 1 Meter

Merkmale

- **SERIELLES VERLÄNGERUNGSKABEL:** Mit dem seriellen DB9 Stecker-auf-Buchse-Kabel können Sie die Reichweite Ihrer seriellen Geräte um bis zu 1 Meter erweitern. So sind Sie weniger eingeschränkt und erhalten mehr Flexibilität für die gewünschte Positionierung Ihrer seriellen Geräte.
- **HOCHWERTIGE KONSTRUKTION:** Hochwertige 28 mm² Kupferdrähte mit Al-Mylar-Kabelabschirmung und Steckverbinder mit Metallabschirmung schützen gegen Störausstrahlung; geformte PVC-Steckverbinder mit Zugentlastung und PVC-Ummantelung verhindern Schäden durch Biegungen oder raue Behandlung

- **AUFSCHRAUBBARES VERLÄNGERUNGSKABEL:** Dieses Straight-Through-Kabel (kein Nullmodem-Kabel) ist mit Rändelschrauben für eine zuverlässige werkzeuglose Montage und einfaches Entfernen ausgestattet
- **LEBENSLANGER SUPPORT:** Angeboten von StarTech.com mit einer lebenslangen Garantie für zuverlässige Leistung
- **SPEZIFIKATIONEN:** 1 m | Serielles Kabel DB9-Stecker auf DB9-Buchse | Schwarz | 28 AWG, 4,8 mm AD | Al-Mylar-Kabelabschirmung und Steckverbinder mit Metallabschirmung | Geformte PVC-Zugentlastung und -ummantelung | Lebenslange Garantie | Hinweis: Es handelt sich um ein Straight-Through Kabel, kein Nullmodem-Kabel.

Hardware

Garantiebestimmung	Lifetime
Steckverbinderplatten	Nickel
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Ablauf

Steckverbinder

Steckverbinder A	DB-9 (9-polig, D-Sub)
Steckverbinder B	DB-9 (9-polig, D-Sub)

Umwelt

Betriebstemperatur	20°C to 45°C (68°F to 131°F)
Lagertemperatur	-20°C to 80°C (-4°F to 176°F)

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Drahtstärke	28 AWG
Kabellänge	39.4 in [100 cm]
Produktlänge	39.4 in [100.0 cm]
Produktbreite	1.3 in [33.0 mm]

Produkthöhe 0.6 in [15.0 mm]

Produktgewicht 2.9 oz [81.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge 1

Package Length 8.9 in [22.5 cm]

Package Width 4.9 in [12.5 cm]

Package Height 0.0 in [0.1 mm]

Versandgewicht (Verpackung) 3.1 oz [87.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten 1 m schwarzes serielles Straight-Through-Kabel - DB9 Stecker/Buchse

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

