

RS-232C ストレートケーブル 1m ブラック D-Sub 9ピン(オス) – D-Sub 9ピン(メス)

製品ID: MXT1001MBK



シリアル延長ケーブル(ブラック 1m)。D-Sub 9ピン オスコネクタとD-Sub 9ピン メスコネクタを備え、必要に応じてRS-232Cシリアル機器を配置できる高品質延長ケーブルです。

注意:この製品はストレートケーブルです。クロス(ヌルモデム)ケーブルではありません。

高い技術力を駆使し、最高品質の資材で製造されています。

認証、レポート、互換性



用途

- ・ RS232シリアル接続を1m延長

製品の特長

シリアル延長ケーブル: シリアル機器の接続距離を1m延長するDB9オス-メスケーブル。ケーブル長による制限を解消し、必要に応じてシリアル機器を柔軟に配置

・ 高品質ケーブル: アルミマイラー遮蔽を施した28 AWG銅線、メタル製シェルコネクタでEMI干渉を軽減。応力緩和PVCモールドコネクタ、PVCケーブル被覆材は曲げに強く、過酷な使用による損傷を防止

・ ねじ止めケーブル: 工具なしで簡単に取り外しできるネジ止め付きストレートスルーケーブル(ヌルモデムケーブルではありません)

・ ライフタイム保証: 全使用期間に渡り安定した性能を保証するStarTech.comライフタイム保証付き

・仕様: 1m | DB9 シリアルオス - DB9 メス | ブラック | 28 AWG (米国ワイヤゲージ規格)、外径4.8mm | アルミマイラーシールド&金属製シェルコネクタ | 応力緩和PVCモールド & 被覆材 | ライフタイム保証 | 注意: ストレートケーブルです。ヌルモデム(クロス)ケーブルではありません。

ハードウェア

保証に関する方針	Lifetime
コネクタメッキ	ニッケル
ジャケットケーブル型	ポリ塩化ビニル
ケーブル遮蔽タイプ	アルミ箔とドレイン線

コネクタ

コネクタA	1 - DB9 (D-Sub) [9ピン]
コネクタB	1 - DB9 (D-Sub) [9ピン]

環境条件

動作温度	20° C to 45° C (68° F to 131° F)
保存温度	-20° C to 80° C (-4° F to 176° F)

物理的特徴

色	ブラック
ワイヤゲージ	28 AWG
ケーブル長	1 m [3.3 ft]
製品縦	100.0 cm [39.4 in]
製品横	3.3 cm [1.3 in]
製品高さ	1.5 cm [0.6 in]
製品重量	81.0 g [2.9 oz]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	18.9 cm [7.4 in]
パッケージ横	12.8 cm [5.0 in]
パッケージ高さ	1.9 cm [0.7 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	88.0 g [3.1 oz]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 - 1m ストレート シリアルケーブル - DB9 オス/メス ブラック
---------	--

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。