

RS232Cシリアルストレート延長ケーブル 7.6m オス/メス

製品ID: MXT100_25



9ピンストレートスルーシリアルケーブル(7.6m)。DB9オスコネクタとDB9メスコネクタが1個ずつついており、シリアルマウスまたはEGAモニタの高品質延長ケーブルとして機能します。

認証、レポート、互換性



用途

- ・ EGAモニターケーブルを延長
- ・ マウスケーブルの延長

製品の特長

ハードウェア

保証に関する方針	Lifetime
ケーブル遮蔽タイプ	アルミ箔とドレイン線

性能

最大ケーブル長	7.6 m [25.0 ft]
---------	-----------------

コネクタ

コネクタA	1 - DB9 (D-Sub) [9ピン]
-------	-----------------------

コネクタB		1 – DB9 (D-Sub) [9ピン]
環境条件		
動作温度		0 to 50° C
保存温度		-20 to 70° C
湿度		25° Cで0%から95% (結露しないこと)
物理的特徴		
色		グレー
ケーブル長		7.6 m [25.0 ft]
製品縦		7.6 m [25.0 ft]
製品横		3.3 cm [1.3 in]
製品高さ		1.5 cm [0.6 in]
製品重量		316.0 g [11.2 oz]
パッケージ情報		
パッケージ数量		1
パッケージ縦		15.5 cm [6.1 in]
パッケージ横		15.8 cm [6.2 in]
パッケージ高さ		3.8 cm [1.5 in]
工場出荷時 (パッケージ) 重量		310.0 g [10.9 oz]
箱に含まれているもの		
パッケージ内容		1 – 7.6m ストレートシリアルケーブル – DB9 オス/メス

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。