

45.7m 高解像度対応VGA延長ケーブル ミニD-Sub15ピン(オス/メス) アナログRGB対応ディスプレイケーブル

製品ID: MXT101HQ_150



高解像度VGA延長ケーブル(45.7m)。VGAで最高のビデオ品質を提供します。

この高品質VGA延長ケーブル(オス - メス)は、非同軸ケーブルのビデオ接続にありがちな「ゴースト」や不鮮明な画像を発生させないように設計されており、高解像度VGA用途に適しています。また、コネクタ終端でフェライトコアを使用し、EMI干渉に対して優れた保護機能を提供しています。

認証、レポート、互換性



用途

- ・VGAモニターケーブルを延長

製品の特長

- ・1920x1200以上のVGAモニターにも対応
- ・鮮明な画像を実現する3重同軸+ツイストペア線
- ・輝度が高く鮮明な映像をVGAモニターで再現する75Ωインピーダンス
- ・電波障害を排除するフェライトコア
- ・応力緩和性を備えたモールドコネクタ

コネクタ

保証に関する方針	Lifetime
コネクタA	1 - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
コネクタB	1 - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]

特記 / 必要条件

注意	本製品の9番ピンは機能が割り当てられていないため装着されていません
----	-----------------------------------

物理的特徴

色	ブラック
ワイヤゲージ	28 AWG
ケーブル長	45.7 m [150.0 ft]
製品縦	45.7 m [150.0 ft]
製品横	0.0 cm [0.0 in]
製品高さ	0.0 cm [0.0 in]
製品重量	4.1 kg [9.0 lb]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	29.1 cm [11.5 in]
パッケージ横	29.8 cm [11.7 in]
パッケージ高さ	12.4 cm [4.9 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	4.4 kg [9.7 lb]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 - 45.7m VGAケーブル
	2 - ナット

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。