

4.6m 小型VGA延長ケーブル ミニD-Sub15ピン(オス/メス) アナログRGB対応ディスプレイケーブル

製品ID: MXT101LP15



薄型HD15コネクタを使用する4.6m小型軽量VGA延長ケーブル。ノートパソコンバッグにも軽く収まり、デスクトップ環境での配線をすっきり保つ高品質ソリューションです。

このVGA延長ケーブルは、非同軸ケーブルのビデオ接続にありがちな「ゴースト」や不鮮明な画像を発生させないよう設計されています。

認証、レポート、互換性



用途

- ・VGA/SVGAモニターケーブルを延長
- ・ノートパソコン用軽量ビデオケーブル

製品の特長

- ・高解像度モニター(1024x768以上)に理想的
- ・輝度が高く鮮明な映像をVGAモニターで再現する75Ωインピーダンス
- ・応力緩和性を備えたモールドコネクタ

ハードウェア

保証に関する方針

Lifetime

コネクタメッキ

ニッケル

コネクタ

コネクタA	1 - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
コネクタB	1 - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]

物理的特徴

色	ブラック
ケーブル長	4.6 m [15.0 ft]
製品縦	4.6 m [15.0 ft]
製品横	0.0 cm [0.0 in]
製品高さ	0.0 cm [0.0 in]
製品重量	218.0 g [7.7 oz]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	14.5 cm [5.7 in]
パッケージ横	2.0 cm [0.8 in]
パッケージ高さ	28.0 cm [11.0 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	218.0 g [7.7 oz]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 - 4.5m 高解像度モニタVGA延長ケーブル 薄型 オス/メス
---------	------------------------------------

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。