

3m VGA Monitorkabel - HD15 St/St

Produkt-ID: MXT101MM10



Dieses 3 m lange VGA-Video-Monitorkabel verfügt über zwei HDDB15-Anschlüsse (Stecker) für eine zuverlässige VGA-Verbindung.

Für optimale Leistung ist dieses VGA-Verlängerungskabel für Anwendungen mit niedriger Auflösung konzipiert. Nutzen Sie für Anwendungen, die höhere Auflösungen erfordern, unser 3 m langes Koaxial-VGA-Kabel (MXT101MMHQ10).

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Zum Anschließen eines PC-VGA-Ports an eine Switchbox
- Zum Anschließen eines VGA-Displays an eine VGA-Quelle

Merkmale

- Unterstützt Anwendungen mit niedriger Auflösung
- Garantierte Zuverlässigkeit

Hardware

Garantiebestimmungen Lifetime

Steckverbinderplatten Nickel

Steckverbinder

Steckverbinder A VGA (15-polig, High Density D-Sub)

Steckverbinder B VGA (15-polig, High Density D-Sub)

Spezielle Hinweise/Anforderungen

Hinweis Pin-Nummer 9 ist für diese Anschlüsse nicht belegt

Physische Eigenschaften

Farbe	Grau
Kabellänge	10.0 ft [3.0 m]
Produktlänge	10.0 ft [3.0 m]
Produktbreite	1.3 in [3.3 cm]
Produkthöhe	0.6 in [1.5 cm]
Produktgewicht	6.0 oz [170.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	7.1 in [18.1 cm]
Paketbreite	5.0 in [12.6 cm]
Pakethöhe	1.1 in [2.9 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	6.4 oz [182.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - 3-m-VGA-Monitorkabel - HD15 Stecker/Stecker
--------------------	---

Garantieinformatio
nen

Warranty

Lifetime

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.