

1.8m VGAケーブル ミニD-Sub15ピン(オス/オス) アナログRGB対応ディスプレイケーブル

製品ID: MXT101MM



1.8m VGAビデオモニターケーブル。HD15オスコネクタが2個ついており、高品質VGA接続機能を提供します。

ビデオ解像度は最大800x600に対応しています。より高い解像度が必要な用途では、2m VGA同軸ケーブル(製品番号MXTMMHQ2M)をご利用ください。

## 認証、レポート、互換性



## 用途

- ・ PCのVGAポートをスイッチボックスに接続
- ・ VGAディスプレイをVGAソースに接続

## 製品の特長

- ・ 低解像度の用途をサポート
- ・ 信頼性保証

---

### ハードウェア

保証に関する方針	Lifetime
コネクタメッキ	ニッケル
ジャケットケーブル型	ポリ塩化ビニル

ケーブル遮蔽タイプ	2重シールド(編組+アルミ箔)
<b>コネクタ</b>	
コネクタA	1 - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
コネクタB	1 - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
<b>特記 / 必要条件</b>	
注意	コネクタには9番ピンが装着されていません。
<b>物理的特徴</b>	
色	グレー
ワイヤゲージ	28 AWG
ケーブル長	1.8 m [6.0 ft]
ケーブル外径	5.3 mm [0.2 in]
製品縦	1.8 m [6.0 ft]
製品横	3.3 cm [1.3 in]
製品高さ	1.8 cm [0.7 in]
製品重量	122 g [4.3 oz]
<b>パッケージ情報</b>	
パッケージ数量	1
パッケージ縦	16.2 cm [6.4 in]
パッケージ横	12.7 cm [5.0 in]
パッケージ高さ	2.0 cm [0.8 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	130.0 g [4.6 oz]
<b>箱に含まれているもの</b>	
パッケージ内容	1 - 1.8m VGAモニタケーブル - HD15 オス/オス

\* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。