

## 30cm VGA Monitorkabel - Hochauflösendes Koaxial HD15 Videokabel - St/St

Produkt-ID: MXT101MMHQ1



Das hochauflösende VGA-Kabel (30 cm) MXT101MMHQ1 wurde zur Bereitstellung höchstmöglicher Videoqualität über VGA entwickelt und ist hervorragend für Anwendungen mit hohen Auflösungen von 1920 x 1200 und höher geeignet.

Dieses strapazierfähige Koaxial-VGA-Videokabel (HD15 auf HD15) eliminiert "Geisterbilder" und verschwommene Bilder, die bei der Verwendung nicht-koaxialer VGA-Kabel entstehen, und bietet gleichzeitig überragenden Schutz vor EMI-Interferenzen durch Ferrit-Kern an den Anschlüssen.

### Zertifikate Berichte und Kompatibilität

### Anwendungen

- Ersetzen Sie verbrauchte oder fehlende VGA-Monitorkabel durch dieses hochwertige Koaxial-VGA-Kabel
- Unterstützt hochauflösende VGA-Monitore (1920 x 1200)

### Merkmale

- Dreifach koaxial und verdrehte Zweidrahtleitung für kristallklare Anzeige
- Strapazierfähig konstruiertes Kabel mit hochwertigen HD15-Anschlüssen
- Die Impedanz ist an 75 Ohm angepasst für volle Helligkeit und brillante Bildfarben von Ihrem VGA-Monitor

- Hochwertige VGA-Anschlüsse mit vergossener PVC-Zugentlastung

---

#### Hardware

Garantiebestimmung	Lifetime
Anzahl von Leitern	14
Steckverbinderplatten	Nickel
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Feuerwiderstandsklasse	Ausgelegt gemäß CMG (Mehrzweck)
Anzahl von Ferrit-Kernen	1
Behördliche Genehmigungen	UL2919

---

#### Leistung

Impedanz	75 Ohm
----------	--------

---

#### Steckverbinder

Steckverbinder A	VGA (15-polig, High Density D-Sub)
Steckverbinder B	VGA (15-polig, High Density D-Sub)

---

#### Spezielle Hinweise/Anforderungen

Hinweis	Pin-Nummer 9 ist für diese Anschlüsse nicht belegt
---------	--

---

#### Umwelt

Betriebstemperatur	0 to 60 °C
Lagertemperatur	-20 to 80 °C
Feuchtigkeit	0 - 80 % relative Luftfeuchtigkeit



---

Physische  
Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Drahtstärke	28 AWG
Max. Anschlussmaße	1.3 in [34 mm]
Kabellänge	12.0 in [30.5 cm]
Außendurchmesser des Kabels	0.4 in [9 mm]
Produktlänge	12.0 in [30.5 cm]
Produktbreite	1.3 in [32 mm]
Produkthöhe	0.6 in [15 mm]
Produktgewicht	4.1 oz [115 g]

---

Verpackungsin-  
formationen

Package Length	8.7 in [22 cm]
Package Width	7.9 in [20 cm]
Package Height	0.7 in [17 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	4.7 oz [133 g]

---

Verpackungsin-  
halt

Im Paket enthalten	30 cm Monitor-VGA-Koaxialkabel für hohe Auflösung - HD15 Stecker/Stecker
--------------------	--

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

