

Câble vidéo VGA coaxial pour écran haute résolution de 30 cm - HD15 vers HD15 M/M

N° de produit: MXT101MMHQ1



Le câble VGA haute résolution MXT101MMHQ1 (30 cm) est conçu pour donner la meilleure qualité vidéo qui soit sur votre écran VGA et convient parfaitement aux applications haute résolution de 1920 x 1200 et plus.

Ce câble vidéo VGA coaxial durable (HD15 vers HD15) élimine les images fantômes et floues propres aux câbles non coaxiaux et assure une protection supérieure contre les interférences EMI en ayant recours aux tores magnétiques situés près des extrémités du connecteur.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Remplacez un câble d'écran VGA usé ou manquant par ce câble VGA coaxial de qualité supérieure
- Prend en charge des écrans VGA haute résolution (1920x1200)

Spécifications techniques

- Câble coaxial triple + double torsadé pour un affichage cristallin
- Câble de fabrication durable, avec connecteurs HD15 de qualité supérieure

- Impédance appariée à 75 ohms pour une clarté parfaite et des couleurs éclatantes provenant de votre écran VGA
- Connecteurs VGA de qualité supérieure avec serre-câble en PVC moulé

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Nombre de conducteurs	14
Placage du connecteur	Nickel
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Résistance au feu	Homologué CMG (usage général)
Nombre de tores magnétiques	1
Approbations réglementaires	UL2919

Performance

Impédance	75 Ohm
-----------	--------

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité)
Connecteur B	1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité)

Notes spéciales / Configuration

Remarque	La broche numéro 9 n'est pas renseignée sur ces connecteurs
----------	---

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0 to 60 °C
Température de	-20 to 80 °C

stockage	
Humidité	Humidité relative de 0 à 80 %

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Calibre du fil	28 AWG
Dimensions max. du connecteur	1.3 in [34 mm]
Longueur de câble	1.0 ft [0.3 m]
Dia. ext. du câble	0.4 in [9 mm]
Longueur du produit	12.0 in [30.5 cm]
Largeur du produit	1.3 in [3.2 cm]
Hauteur du produit	0.6 in [1.5 cm]
Poids du produit	4.1 oz [115.0 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	8.7 in [22.0 cm]
Largeur du Paquet	7.9 in [20.0 cm]
Hauteur du Paquet	0.7 in [1.7 cm]
Poids brut	4.7 oz [133.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Câble VGA coaxial de 30 cm HD15 pour écran haute résolution M/M
-----------------------	---

Informations de garantie

Warranty	À Vie
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis