

Cable de Video VGA de Alta Resolución para Pantalla de Computadora de 30cm - 2x HD15 Macho - Negro

ID del Producto: MXT101MMHQ1



El cable VGA de Alta Resolución (30 cm), MXT101MMHQ1 está diseñado para proporcionar la máxima calidad de video posible a través de VGA por lo que resulta la solución ideal para aplicaciones que requieren resoluciones de 1920x1200 o superiores.

Este cable coaxial de video VGA (HD15 a HD15) de gran durabilidad elimina el denominado "ghosting" o efecto fantasma así como las imágenes borrosas inherentes a los cables VGA no coaxiales, al mismo tiempo que proporciona protección contra interferencias EMI utilizando núcleos de ferrita cerca de los extremos del conector.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Reemplace un cable VGA gastado o dañado con este cable de alta calidad
- Soporta monitores VGA de alta resolución (1920x1200)

Características

- Triple coaxial + cable de par trenzado para una óptima calidad de imagen
- Cable de gran duración con conectores HD15 de alta calidad
- Impedancia de 75 Ohms para obtener imágenes más vívidas y brillantes desde su monitor VGA

- Conectores VGA de alta calidad con alivio de tensión moldeado de PVC

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Cantidad de Conductores	14
Revestimiento del Conector	Níquel
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Grado de Inflamabilidad	Clasificación CMG (uso general)
Cantidad de Ferritas	1
Aprobaciones Reglamentarias	UL2919

Rendimiento

Impedancia	75 Ohm
------------	--------

Conector(es)

Conector A	VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)
Conector B	VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)

Observaciones / Requisitos

Nota	El pin 9 no está asignado en estos conectores
------	---

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0 to 60 °C
Temperatura de Almacenamiento	-20 to 80 °C
Humedad	HR 0 - 80%

Características
Físicas

Color	Negro
Calibre del Conductor	28 AWG
Dimensión Máxima del Conector	1.3 in [34 mm]
Longitud del Cable	12.0 in [30.5 cm]
Cable OD	0.4 in [9 mm]
Longitud del Producto	12.0 in [30.5 cm]
Ancho del Producto	1.3 in [32 mm]
Altura del Producto	0.6 in [15 mm]
Peso del Producto	4.1 oz [115 g]

Información
de la Caja

Longitud de la Caja	8.7 in [22 cm]
Ancho de la Caja	7.9 in [20 cm]
Altura de la Caja	0.7 in [17 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	4.7 oz [133 g]

Contenido de
la Caja

Incluido en la Caja	Cable Coax para Monitor VGA de Alta Resolución 30cm - HD15 M/M
---------------------	--

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

