Cable de 6m Coaxial de Video VGA para Pantalla de Alta Resolución - 2x HD15 Macho

ID del Producto: MXT101MMHQ20

El cable VGA de Alta Resolución (6 metros), MXT101MMHQ20 está diseñado para proporcionar la máxima calidad de video posible a través de VGA por lo que resulta la solución ideal para aplicaciones que requieren resoluciones de 1920x1200 o superiores.

Este cable coaxial de video VGA (HD15 a HD15) de gran durabilidad elimina el denominado "ghosting" o efecto fantasma así como las imágenes borrosas inherentes a los cables VGA no coaxiales, al mismo tiempo que proporciona protección contra interferencias EMI utilizando núcleos de ferrita cerca de los extremos del conector.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

• Reemplace un cable VGA gastado o dañado con este cable de alta calidad

• Soporta monitores VGA de alta resolución (1920x1200)

• Conecte un monitor de alta resolución a un PC de sobremesa o un conmutador de vídeo hasta a 6m (20 pies) de distancia.

Características

- Triple coaxial + cable de par trenzado para una óptima calidad de imagen
- Cable de gran duración con conectores HD15 de alta calidad
- Impedancia de 75 Ohms para obtener imágenes más vívidas y brillantes desde su monitor VGA
- Conectores VGA de alta calidad con alivio de tensión moldeado de PVC

Hardware		
	Política de Garantía	Lifetime
	Cantidad de Conductores	14
	Revestimiento del Conector	Níquel
	Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
	Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
	Grado de Inflamabilidad	Clasificación CMG (uso general)
	Cantidad de Ferritas	1
	Aprobaciones Reglamentarias	UL2919
Rendimiento		
	Impedancia	75 Ohm
Conector(es)		
	Conector A	1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)
	Conector B	1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)
Observaciones / Requisitos		
	Nota	El pin 9 no está asignado en estos conectores
Requisitos Ambientales		
	Temperatura Operativa	0 to 60 °C

	Temperatura de Almacenamiento	-20 to 80 °C
	Humedad	HR 0 - 80%
Características Físicas		
	Color	Negro
	Calibre del Conductor	28 AWG
	Dimensión Máxima del Conector	1.3 in [34 mm]
	Longitud del Cable	20.0 ft [6.1 m]
	Cable OD	0.4 in [9 mm]
	Longitud del Producto	20.0 ft [6.1 m]
	Ancho del Producto	0.0 in [0.0 cm]
	Altura del Producto	0.0 in [0.0 cm]
	Peso del Producto	1.5 lb [0.7 kg]
Información de la Caja		
	Cantidad de Paquetes	1
	Longitud de la Caja	13.0 in [33.0 cm]
	Ancho de la Caja	10.0 in [25.5 cm]
	Altura de la Caja	1.4 in [3.5 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	1.5 lb [0.7 kg]
Contenido de la Caja		
	Incluido en la Caja	1 - Cable Coax para Monitor VGA de Alta Resolución 6m - HD15 M/M
		2 - Tuercas

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.