

6 m koaxialkabel för VGA-skärm med hög upplösning, HD15 M/M

Produkt ID: MXT101MMHQ20



MXT101MMHQ20 kabeln (6 m) för VGA med hög upplösning är utformad att ge högsta möjliga videokvalitet genom VGA och passar särskilt till högupplösta enheter på 1920x1200 och högre.

Denna hållbara VGA videokoaxialkabel (HD15 till HD15) eliminerar spökbilder och suddiga bilder som är vanliga med icke-koaxiala VGA-kablar och ger överlägset skydd mot EMI genom att använda ferritkärnor nära kontaktens ändar.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Byt ut en utsliten eller saknad VGA-skärmkabel med denna VGA-koaxialkabel av hög kvalitet
- Stöder högupplösta VGA-skärmar (1920x1200)
- Anslut en hög upplöst skärm till en stationer dator eller video-switch upp till 6 m bort

Funktioner

- Trippel-koaxial tvinnad partråd för kristallklar visning

- Hållbar kabel med HD15-kontakter av hög kvalitet
- Impedansanpassning vid 75 ohm för full ljusstyrka och klara bildfärger från din VGA-skärm
- VGA-kontakter av hög kvalitet med gjuten dragavlastning i PVC

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Antal ledare	14
Kontaktplätering	Nickel
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning	Aluminiummylarfolie med flätning
Brandteknisk klass	CMG-klass (General Purpose)
Antal ferriter	1
Rättsliga godkännanden	UL2919

Prestanda

Impedans	75 Ohm
----------	--------

Kontakt(er)

Connector A	1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub)
Connector B	1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub)

Särskilda anmärkningar/krav

Obs.	Stift nummer 9 används inte i dessa kontakter
------	---

Miljö

Drifttemperatur	0 to 60 °C
Förvaringstemperatur	-20 to 80 °C
Luftfuktighet	0 - 80 % RH

Utseende

Färg	Svart
------	-------

Tråddimension	28 AWG
Maximal kontaktdimension	1.3 in [34 mm]
Kabellängd	20.0 ft [6.1 m]
Yttre kabeldiameter	0.4 in [9 mm]
Produktlängd	20.0 ft [6.1 m]
Produktbredd	0.0 in [0.0 cm]
Produkthöjd	0.0 in [0.0 cm]
Produktvikt	1.5 lb [0.7 kg]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	13.0 in [33.0 cm]
Package Width	10.0 in [25.5 cm]
Paketets höjd	1.4 in [3.5 cm]
Fraktvikt (förpackning)	1.5 lb [0.7 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - 6 m koaxialkabel för VGA-skärm med hög upplösning, HD15 M/M
	2 - Muttrar

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.