

Cable 9,1m Coaxial de Vídeo VGA 9,1 metros para Monitor Alta Resolución - 2x HD15 Macho

ID del Producto: MXT101MMHQ30



The MXT101MMHQ30 High Resolution VGA Cable (30ft) is designed to provide the highest video quality possible through VGA, ideally suited for high resolution applications of 1920x1200 and above.

This durably constructed coaxial VGA video cable (HD15 to HD15) eliminates the picture "ghosting" and fuzzy images that are inherent to non-coaxial VGA cables, while delivering superior EMI interference protection by using ferrite cores near the connector ends.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Conecte un monitor de alta resolución a un PC de sobremesa o un conmutador de vídeo hasta a 9,1m (30 pies) de distancia.
- Reemplace un cable VGA gastado o dañado con este cable de alta calidad
- Soporta monitores VGA de alta resolución (1920x1200)

Características

- Triple coaxial + cable de par trenzado para una óptima calidad de imagen
- Cable de gran duración con conectores HD15 de alta calidad

- Impedancia de 75 Ohms para obtener imágenes más vívidas y brillantes desde su monitor VGA
- Conectores VGA de alta calidad con alivio de tensión moldeado de PVC

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Cantidad de Conductores	14
Revestimiento del Conector	Níquel
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Grado de Inflamabilidad	Clasificación CMG (uso general)
Cantidad de Ferritas	1
Aprobaciones Reglamentarias	UL2919

Rendimiento

Impedancia	75 Ohm
------------	--------

Conector(es)

Conector A	VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)
Conector B	VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0 to 60 °C
Temperatura de Almacenamiento	-20 to 80 °C
Humedad	HR 0 - 80%

Características Físicas

Color	Negro
-------	-------

Calibre del Conductor	28 AWG
Dimensión Máxima del Conector	1.3 in [34 mm]
Longitud del Cable	30.0 ft [9.1 m]
Cable OD	0.4 in [9 mm]
Longitud del Producto	30.0 ft [9.1 m]
Peso del Producto	6.1 oz [173 g]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	13.0 in [33 cm]
Ancho de la Caja	10.0 in [25.5 cm]
Altura de la Caja	2.0 in [50 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	33.3 oz [943 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	Cable Coax para Monitor VGA de Alta Resolución 9,1m - HD15 M/M
	Tuercas

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

