

Cable de 9.1m Coaxial de Video VGA para Pantalla de Alta Resolución - 2x HD15 Macho

ID del Producto: MXT101MMHQ30



El cable VGA de Alta Resolución (9.1 metros), MXT101MMHQ30 está diseñado para proporcionar la máxima calidad de video posible a través de VGA por lo que resulta la solución ideal para aplicaciones que requieren resoluciones de 1920x1200 o superiores.

Este cable coaxial de video VGA (HD15 a HD15) de gran durabilidad elimina el denominado "ghosting" o efecto fantasma así como las imágenes borrosas inherentes a los cables VGA no coaxiales, al mismo tiempo que proporciona protección contra interferencias EMI utilizando núcleos de ferrita cerca de los extremos del conector.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Reemplace un cable VGA gastado o dañado con este cable de alta calidad
- Soporta monitores VGA de alta resolución (1920x1200)
- Conecte un monitor de alta resolución a un PC de sobremesa o un conmutador de vídeo hasta a 9,1m (30 pies) de distancia.

Características

- Triple coaxial + cable de par trenzado para una óptima calidad de imagen
- Cable de gran duración con conectores HD15 de alta calidad

- Impedancia de 75 Ohms para obtener imágenes más vívidas y brillantes desde su monitor VGA
- Conectores VGA de alta calidad con alivio de tensión moldeado de PVC

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Cantidad de Conductores	14
Revestimiento del Conector	Níquel
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Grado de Inflamabilidad	Clasificación CMG (uso general)
Cantidad de Ferritas	1
Aprobaciones Reglamentarias	UL2919

Rendimiento

Impedancia	75 Ohm
------------	--------

Conector(es)

Conector A	VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)
Conector B	VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0 to 60 °C
Temperatura de Almacenamiento	-20 to 80 °C
Humedad	HR 0 - 80%

Características Físicas

Color	Negro
-------	-------

Calibre del Conductor	28 AWG
Dimensión Máxima del Conector	1.3 in [34 mm]
Longitud del Cable	30.0 ft [9.1 m]
Cable OD	0.4 in [9 mm]
Longitud del Producto	30.0 ft [9.1 m]
Peso del Producto	6.1 oz [173 g]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	13.0 in [33 cm]
Ancho de la Caja	10.0 in [25.5 cm]
Altura de la Caja	2.0 in [50 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	33.3 oz [943 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	Cable Coax para Monitor VGA de Alta Resolución 9,1m - HD15 M/M
	Tuercas

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

