

Cable de 10.6m Coaxial de Video VGA para Pantalla de Alta Resolución - 2x HD15  
Macho

**ID del Producto:** MXT101MMHQ35



El cable VGA de Alta Resolución (10,6 metros), MXT101MMHQ35 está diseñado para proporcionar la máxima calidad de video posible a través de VGA por lo que resulta la solución ideal para aplicaciones que requieren resoluciones de 1920x1200 o superiores.

Este cable coaxial de video VGA (HD15 a HD15) de gran durabilidad elimina el denominado "ghosting" o efecto fantasma así como las imágenes borrosas inherentes a los cables VGA no coaxiales, al mismo tiempo que proporciona protección contra interferencias EMI utilizando núcleos de ferrita cerca de los extremos del conector.

## **Certificaciones, Reportes y Compatibilidad**

### **Aplicaciones**

- Conecte un monitor de alta resolución a un PC de sobremesa o un conmutador de vídeo hasta a 10,6m (35 pies) de distancia.
- Reemplace un cable VGA gastado o dañado con este cable de alta calidad
- Soporta monitores VGA de alta resolución (1920x1200)

### **Características**

- Triple coaxial + cable de par trenzado para una óptima calidad de imagen

- Cable de gran duración con conectores HD15 de alta calidad
- Impedancia de 75 Ohms para obtener imágenes más vívidas y brillantes desde su monitor VGA
- Conectores VGA de alta calidad con alivio de tensión moldeado de PVC

---

#### Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Cantidad de Conductores	14
Revestimiento del Conector	Níquel
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Grado de Inflamabilidad	Clasificación CMG (uso general)
Cantidad de Ferritas	1
Aprobaciones Reglamentarias	UL2919

---

#### Rendimiento

Impedancia	75 Ohm
------------	--------

---

#### Conector(es)

Conector A	VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)
Conector B	VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)

---

#### Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0 to 60 °C
Temperatura de Almacenamiento	-20 to 80 °C
Humedad	HR 0 - 80%

---

#### Características Físicas



Color	Negro
Calibre del Conductor	28 AWG
Dimensión Máxima del Conector	1.3 in [34 mm]
Longitud del Cable	35.0 ft [10.7 m]
Cable OD	0.4 in [9 mm]
Longitud del Producto	35.0 ft [10.7 m]
Peso del Producto	2.4 lb [1.1 kg]

---

**Información de la Caja**

Longitud de la Caja	13.0 in [33 cm]
Ancho de la Caja	10.0 in [25.5 cm]
Altura de la Caja	2.2 in [55 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	2.4 lb [1.1 kg]

---

**Contenido de la Caja**

Incluido en la Caja	Cable Coax para Monitor VGA de Alta Resolución 10,6m - HD15 M/M
	Tuercas

---

*\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.*

