

Cable de Video VGA de Alta Resolución para Pantalla de Computadora de 15.2m - 2x HD15 Macho - Negro

ID del Producto: MXT101MMHQ50



El cable VGA de Alta Resolución (15.2 metros), MXT101MMHQ50 está diseñado para proporcionar la máxima calidad de video posible a través de VGA por lo que resulta la solución ideal para aplicaciones que requieren resoluciones de 1920x1200 o superiores.

Este cable coaxial de video VGA (HD15 a HD15) de gran durabilidad elimina el denominado "ghosting" o efecto fantasma así como las imágenes borrosas inherentes a los cables VGA no coaxiales, al mismo tiempo que proporciona protección contra interferencias EMI utilizando núcleos de ferrita cerca de los extremos del conector.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Reemplace un cable VGA gastado o dañado con este cable de alta calidad
- Soporta monitores VGA de alta resolución (1920x1200)
- Conecte un monitor de alta resolución a un PC de sobremesa o un conmutador de vídeo hasta a 50 pies de distancia.

Características

- Triple coaxial + cable de par trenzado para una óptima calidad de imagen

- Cable de gran duración con conectores HD15 de alta calidad
- Impedancia de 75 Ohms para obtener imágenes más vívidas y brillantes desde su monitor VGA
- Conectores VGA de alta calidad con alivio de tensión moldeado de PVC

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Cantidad de Conductores	14
Revestimiento del Conector	Níquel
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Grado de Inflamabilidad	Clasificación CMG (uso general)
Cantidad de Ferritas	1
Aprobaciones Reglamentarias	UL2919

Rendimiento

Impedancia	75 Ohm
------------	--------


Conector(es)

Conector A	VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)
Conector B	VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0 to 60 °C
Temperatura de Almacenamiento	-20 to 80 °C
Humedad	0 - 80 %RH

Características



Físicas

Color	Negro
Calibre del Conductor	28 AWG
Dimensión Máxima del Conector	1.3 in [34 mm]
Longitud del Cable	50.0 ft [15.2 m]
Cable OD	0.4 in [9 mm]
Longitud del Producto	50.0 ft [15.2 m]
Peso del Producto	3.2 lb [1.4 kg]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	13.0 in [33 cm]
Ancho de la Caja	10.0 in [25.5 cm]
Altura de la Caja	2.4 in [62 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	3.2 lb [1.4 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	Cable Coax para Monitor VGA de Alta Resolución 15,2m - HD15 M/M
	Tuercas

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

