75ft Coax High Resolution Monitor VGA Cable - HD15 M/M

Productcode: MXT101MMHQ75

The MXT101MMHQ75 High Resolution VGA Cable (75ft) is designed to provide the highest video quality possible through VGA, ideally suited for high resolution applications of 1920x1200 and above.

This durably constructed coaxial VGA video cable (HD15 to HD15) eliminates the picture "ghosting" and fuzzy images that are inherent to non-coaxial VGA cables, while delivering superior EMI interference protection by using ferrite cores near the connector ends.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

• Vervang een versleten of ontbrekende VGA-monitorkabel door deze hoogwaardige, coaxiale VGA-kabel

• Ondersteunt VGA-monitoren met hoge resolutie (1920x1200)

• Connect a high resolution display to a Desktop PC or video switch, up to 75 feet away

Eigenschappen

• Triple-coaxial + twisted-pair wire for crystal clear display

- Duurzaam uitgevoerde kabel met hoogwaardige HD15-connectoren
- Impedantie van 75 Ohm voor absolute heldere kleuren op uw VGA-monitor
- Hoogwaardige VGA-aansluitingen met trekontlasting uit gegoten PVC

Hardware		
	Garantiebeleid	Lifetime
	Aantal geleiders	14
	Connectormateriaal	Nikkel
	Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
	Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
	Brandbestendigheid	CMG goedgekeurd (algemeen doel)
	Aantal ferrieten	1
	Certificaties	UL2919
Prestaties		
	Impedantie	75 Ohm
Connector(en)		
	Connector A	1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
	Connector B	1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
Gebruiksomgeving		
	Bedrijfstemperatuur	0 to 60 °C
	Opslagtemperatuur	-20 to 80 °C
	Vochtigheid	0 - 80 %RH
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Zwart
	Draaddikte	28 AWG

	Max. afmeting connector	1.3 in [34 mm]
	Kabellengte	75.0 ft [22.9 m]
	Buitendiameter kabel	0.4 in [9 mm]
	Lengte product	75.0 ft [22.9 m]
	Breedte product	0.0 in [0.0 cm]
	Hoogte product	0.0 in [0.0 cm]
	Gewicht product	4.7 lb [2.1 kg]
Verpakkingsinformatie		
	Verpakkingsaantal	1
	Package Length	18.1 in [46.0 cm]
	Package Width	13.8 in [35.0 cm]
	Package Height	2.6 in [6.5 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	4.7 lb [2.1 kg]
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegeleverd	1 - 75ft Coax High Resolution Monitor VGA Cable - HD15 M/M
		2 - Nuts

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.