

Cable de Vídeo 1,8m VGA - HD15 Macho a HD15 Macho

ID del Producto: MXT101MMHQ



El cable VGA de Alta Resolución (1,8 metros), MXT101MMHQ está diseñado para proporcionar la máxima calidad de video posible a través de VGA por lo que resulta la solución ideal para aplicaciones que requieren resoluciones de 1920x1200 o superiores.

Este cable coaxial de video VGA (HD15 a HD15) de gran durabilidad elimina el denominado "ghosting" o efecto fantasma así como las imágenes borrosas inherentes a los cables VGA no coaxiales, al mismo tiempo que proporciona protección contra interferencias EMI utilizando núcleos de ferrita cerca de los extremos del conector.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Reemplace un cable VGA gastado o dañado con este cable de alta calidad
- Soporta monitores VGA de alta resolución (1920x1200)

Características

- Triple coaxial + cable de par trenzado para una óptima calidad de imagen

- Cable de gran duración con conectores HD15 de alta calidad
- Impedancia de 75 Ohms para obtener imágenes más vívidas y brillantes desde su monitor VGA
- Conectores VGA de alta calidad con alivio de tensión moldeado de PVC

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Cantidad de Conductores	14
Revestimiento del Conector	Níquel
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Grado de Inflamabilidad	Clasificación CMG (uso general)
Cantidad de Ferritas	1
Aprobaciones Reglamentarias	UL2919

Rendimiento

Impedancia	75 Ohm
Especificaciones Generales	Tasa de Inserciones = 1000

Conector(es)

Conector A	1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)
Conector B	1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)

Observaciones / Requisitos

Nota	Pin number 9 is not populated on these connectors
------	---

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0 to 60 °C
-----------------------	------------

Temperatura de Almacenamiento	-20 to 80 °C
Humedad	0 - 80 %RH

Características Físicas

Color	Negro
Calibre del Conductor	28 AWG
Dimensión Máxima del Conector	1.3 in [34 mm]
Longitud del Cable	6.0 ft [1.8 m]
Cable OD	0.4 in [9 mm]
Longitud del Producto	6.0 ft [1.8 m]
Ancho del Producto	0.0 in [0.0 cm]
Altura del Producto	0.0 in [0.0 cm]
Peso del Producto	9.6 oz [271.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	8.1 in [20.7 cm]
Ancho de la Caja	7.8 in [19.8 cm]
Altura de la Caja	1.5 in [3.7 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	9.8 oz [278.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	2 - Tuercas
	1 - Cable Coax para Monitor VGA de Alta Resolución 1,8m - HD15 M/M

Información Acerca de la Garantía

Warranty

De Por Vida

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.