

4.6m 極細VGAケーブル ミニD-Sub15ピン(オス/オス) アナログRGB対応ディスプレイケーブル

製品ID: MXT101MMLP15



高解像度VGA延長ケーブル(4.6m)。VGAで最高のビデオ品質を提供します。この超薄型高解像度VGAケーブルはスリムなHD15コネクタを使用しており、軽量設計でノートパソコンの操作環境で手軽に使用できるソリューションです。

認証、レポート、互換性



用途

- ・VGA/SVGAモニターケーブルの交換用
- ・ノートパソコン用軽量ビデオケーブル
- ・高解像度モニタ(1024x768以上)に最適

製品の特長

- ・高輝度で鮮明な映像をVGAモニタで再現する75Ωインピーダンス
- ・応力緩和性を備えたモールドコネクタ

ハードウェア

保証に関する方針	Lifetime
コネクタメッキ	ニッケル
ジャケットケーブル型	ポリ塩化ビニル

ケーブル遮蔽タイプ		2重シールド(編組+アルミ箔)
コネクタ		
	コネクタA	1 - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
	コネクタB	1 - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
物理的特徴		
	色	ブラック
	ワイヤゲージ	32 AWG
	ケーブル長	4.6 m [15.0 ft]
	製品縦	4.6 m [15.0 ft]
	製品横	0.0 cm [0.0 in]
	製品高さ	0.0 cm [0.0 in]
	製品重量	206.0 g [7.3 oz]
パッケージ情報		
	パッケージ数量	1
	パッケージ縦	16.9 cm [6.7 in]
	パッケージ横	12.2 cm [4.8 in]
	パッケージ高さ	3.5 cm [1.4 in]
	工場出荷時(パッケージ)重量	210.0 g [7.4 oz]
箱に含まれているもの		
	パッケージ内容	1 - 4.5m 高解像度VGAモニタケーブル - 薄型HD15 オス/オス

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。