

Cable de 4.5m Coaxial de Video VGA para Pantalla de Alta Resolución - 2x HD15 Macho

ID del Producto: MXT105MMHQ



El cable VGA de Alta Resolución (4.5 metros), MXT105MMHQ está diseñado para proporcionar la máxima calidad de video posible a través de VGA por lo que resulta la solución ideal para aplicaciones que requieren resoluciones de 1920x1200 o superiores.

Este cable coaxial de video VGA (HD15 a HD15) de gran durabilidad elimina el denominado "ghosting" o efecto fantasma así como las imágenes borrosas inherentes a los cables VGA no coaxiales, al mismo tiempo que proporciona protección contra interferencias EMI utilizando núcleos de ferrita cerca de los extremos del conector.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Reemplace un cable VGA gastado o dañado con este cable de alta calidad
- Soporta monitores VGA de alta resolución (1920x1200)
- Conecte un monitor de alta resolución a un PC de sobremesa o un conmutador de vídeo hasta a 4,5m de distancia

Características

- Triple coaxial + cable de par trenzado para una óptima calidad de imagen
- Cable de gran duración con conectores HD15 de alta calidad

- Impedancia de 75 Ohms para obtener imágenes más vívidas y brillantes desde su monitor VGA
- Conectores VGA de alta calidad con alivio de tensión moldeado de PVC

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Revestimiento del Conector	Níquel
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Grado de Inflamabilidad	Clasificación CMG (uso general)
Cantidad de Ferritas	1
Aprobaciones Reglamentarias	UL2919

Rendimiento

Impedancia	75 Ohm
------------	--------

Conector(es)

Conector A	VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)
Conector B	VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0 to 60 °C
Temperatura de Almacenamiento	-20 to 80 °C
Humedad	HR 0 - 80%

Características Físicas

Color	Negro
Calibre del Conductor	28 AWG



Dimensión Máxima del Conector	1.3 in [34 mm]
Longitud del Cable	15.0 ft [4.6 m]
Cable OD	0.4 in [9 mm]
Longitud del Producto	15.0 ft [4.6 m]
Peso del Producto	19.3 oz [547 g]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	8.7 in [22 cm]
Ancho de la Caja	7.9 in [20 cm]
Altura de la Caja	2.2 in [56 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	19.6 oz [556 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	Cable Coax para Monitor VGA de Alta Resolución 4,5m - HD15 M/M
	Tuercas

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

