

## 10m Coaxiale Hoge Resolutie Monitor VGA Video Verlengkabel - HD15 M/F

Productcode: MXTHQ10M



De 10 meter lange MXTHQ10M hoge-resolutie VGA-verlengkabel is ontworpen om uw videoverbinding te verlengen met behoud van de hoogst mogelijke videokwaliteit via VGA. Deze hoogwaardige coaxiale VGA-verlengkabel (HD15-mannetje naar HD15-vrouwtje) is ideaal voor hoge-resolutie VGA-videotoepassingen, elimineert de vage beelden inherent aan niet-coaxiale kabels en is voorzien van superieure EMI-interferentiebescherming met behulp van ferrietkernen aan de uiteinden.

### Certificaties, rapporten en compatibiliteit

#### Toepassingen

- Verleng uw SVGA/VGA-kabel zodat uw monitor gunstiger kan worden geplaatst
- Verleng de verbinding tussen monitoren, videosplitters of projectoren en een VGA-videobron

#### Eigenschappen

- Drievoudig coaxiale kabel met gevlochten paar voor kristalheldere weergave
- Duurzaam uitgevoerde kabel met hoogwaardige HD15-connectoren
- Impedantie van 75 Ohm voor absolute heldere kleuren op uw VGA-monitor
- Hoogwaardige VGA-aansluitingen met trekontlasting uit gegoten PVC

- Ferrietkernen zorgen voor minder EMI-interferentie

---

Connector(en)

Garantiebeleid	Lifetime
Connector A	VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
Connector B	VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)

---

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Draaddikte	28 AWG
Kabellengte	32.8 ft [10 m]
Lengte product	32.8 ft [10 m]
Gewicht product	33.8 oz [957 g]

---

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Package Length	13.0 in [33 cm]
Package Width	10.0 in [25.5 cm]
Package Height	1.9 in [49 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	34.4 oz [975 g]

---

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	10m Coaxiale Hoge Resolutie VGA Monitor Verlengkabel - HD15 M/F
	Moeren

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.