

10m Monitor-VGA-Koaxial-Videokabel mit Audio für hohe Auflösung - HD15 Stecker/Stecker

Produkt-ID: MXTHQMM10MA



Das 10 Meter lange hochauflösende VGA-Kabel mit Audio MXTHQMM10MA ist ein hochwertiges SVGA-Kabel für höchstmögliche Videoqualität über VGA. Dieses Kabel ist eine Einzelkabellösung zum Verbinden von sowohl Video zwischen VGA-Videokarte und Monitor als auch Audio zwischen Soundkarte und externem Audiogerät. Das VGA-Kabel für hohe Auflösungen mit Audio von StarTech.com ist ein hochwertiges Stecker-auf-Stecker-Koaxial-VGA-Kabel und wurde zur Eliminierung von "Geisterbildung" und verschwommenen Bildern durch nicht koaxiale Kabel bei überragendem Schutz vor EMI-Interferenz durch Ferrit-Kern an den Anschlüssen entwickelt. Das 10 Meter lange SVGA-Kabel (VGA-Kabel mit Audio) wird mit der lebenslangen StarTech.com-Garantie geliefert.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Stellen Sie Video- und Audioverbindungen über ein einziges Kabel her
- Ideal für hochauflösende VGA-Monitore (1920 x 1200 und höher)

Merkmale

- Dreifach koaxial und verdrehte Zweidrahtleitung für kristallklare Anzeige
- Die Impedanz ist an 75 Ohm angepasst für volle Helligkeit und brillante Bildfarben
- Vergossene Steckverbindungen mit Zugentlastung

- Ferrit-Kern eliminiert EMI-Interferenzen

Hardware

| | |
|---------------------------|------------------------------------|
| Garantiebestimmungen | Lifetime |
| Anzahl von Leitern | 14 |
| Steckverbinderplatten | Nickel |
| Typ der Kabelummantelung | PVC - Polyvinyl Chloride |
| Typ der Kabelabschirmung | Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht |
| Feuerwiderstandsklasse | Ausgelegt gemäß CMG (Mehrzweck) |
| Anzahl von Ferrit-Kernen | 2 |
| Behördliche Genehmigungen | UL2919 |

Leistung

| | |
|----------|--------|
| Impedanz | 75 Ohm |
|----------|--------|

Steckverbinder

| | |
|------------------|------------------------------------|
| Steckverbinder A | 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) |
| | VGA (15-polig, High Density D-Sub) |
| Steckverbinder B | 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) |
| | VGA (15-polig, High Density D-Sub) |

Umwelt

| | |
|--------------------|------------------------------------|
| Betriebstemperatur | 0 to 60 °C |
| Lagertemperatur | -20 to 80 °C |
| Feuchtigkeit | 0 - 80 % relative Luftfeuchtigkeit |

Physische Eigenschaften



| | |
|-------------------|-----------------|
| Farbe | Schwarz |
| Steckverbinderart | Gerade |
| Drahtstärke | 28 AWG |
| Kabellänge | 32.8 ft [10 m] |
| Produktlänge | 32.8 ft [10 m] |
| Produktgewicht | 2.3 lb [1.0 kg] |

Verpackungsinformationen

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Paketmenge | 1 |
| Package Length | 13.0 in [33 cm] |
| Package Width | 10.0 in [25.5 cm] |
| Package Height | 2.8 in [71 mm] |
| Versandgewicht (Verpackung) | 2.4 lb [1.1 kg] |

Verpackungsinhalt

| | |
|--------------------|--|
| Im Paket enthalten | 10 m Monitor-VGA-Koaxial-Kabel mit Audio für hohe Auflösung - HD15 Stecker/Stecker |
|--------------------|--|

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

