

Cavo coassiale estensione video VGA monitor ad alta risoluzione 15 m con audio HD15 M/M

ID prodotto: MXTHQMM15MA



Il cavo VGA ad alta risoluzione da 15 metri con audio MXTHQMM15MA è un cavo SVGA di alta qualità progettato per offrire la massima qualità video possibile mediante VGA: una soluzione a cavo singolo non solo per il collegamento video tra una scheda video VGA e il monitor, ma anche per i collegamenti audio tra una scheda audio e un dispositivo audio esterno. Il cavo VGA ad alta risoluzione con audio di StarTech.com presenta un cavo VGA coassiale maschio-maschio di elevata qualità ed è progettato per eliminare le immagini "fantasma" e poco nitide tipiche dei cavi non coassiali, fornendo simultaneamente una maggiore protezione dalle interferenze elettromagnetiche grazie ai nuclei in ferrite in corrispondenza delle estremità del connettore. Il cavo SVGA (cavo VGA con audio) da 15 metri è coperto dalla garanzia a vita di StarTech.com.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Realizzazione di collegamenti video e audio con un solo cavo
- Ideale per monitor VGA ad alta risoluzione (1920 x 1200 e superiori)

Caratteristiche

- Cavo triplo-coassiale e a doppiini intrecciati per una visualizzazione estremamente nitida
- Impedenza a 75 Ohm per un'immagine dalla massima luminosità e nitidezza di colore

- Terminali del connettore modellato con pressacavo
- Nuclei in ferrite per eliminare le interferenze elettromagnetiche

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Numero di conduttori	14
Placcatura connettori	Nichel
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia
Classe di resistenza al fuoco	Classe CMG (uso generale)
Numero di ferriti	2
Approvazioni a norma di legge	UL2919

Prestazioni

Impedenza	75 Ohm
-----------	--------

Connettore/i

Connettore A	Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni)
	VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)
Connettore B	Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni)
	VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0 to 60 °C
Temperatura di conservazione	-20 to 80 °C
Umidità	0 - 80 % RH

Caratteristiche fisiche



Colore	Nero
Stile connettori	Dritto
Diametro filo	28 AWG
Lunghezza cavo	49.2 ft [15 m]
Lunghezza prodotto	49.2 ft [15 m]
Peso prodotto	4.1 lb [1.8 kg]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Package Length	13.0 in [33 cm]
Package Width	10.0 in [25.5 cm]
Package Height	2.9 in [73 mm]
Peso spedizione (confezione)	4.1 lb [1.9 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	Cavo coassiale VGA monitor ad alta risoluzione 15 m con audio HD15 M/M
--------------------------	--

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

