

## 2m VGA Koax Monitorkabel mit Audio - St/St

Produkt-ID: MXTHQMM2MA



Das 2 Meter lange hochauflösende VGA-Kabel mit Audio MXTHQMM2MA ist ein hochwertiges SVGA-Kabel für höchstmögliche Videoqualität über VGA. Dieses Kabel ist eine Einzelkabellösung zum Verbinden von sowohl Video zwischen VGA-Videokarte und Monitor als auch Audio zwischen Soundkarte und externem Audiogerät. Das VGA-Kabel für hohe Auflösungen mit Audio von StarTech.com ist ein hochwertiges Stecker-auf-Stecker-Koaxial-VGA-Kabel und wurde zur Eliminierung von "Geisterbildung" und verschwommenen Bildern durch nicht koaxiale Kabel bei überragendem Schutz vor EMI-Interferenz durch Ferrit-Kern an den Anschlussenden entwickelt. Das 2 Meter lange SVGA-Kabel (VGA-Kabel mit Audio) wird mit der lebenslangen StarTech.com-Garantie geliefert.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität

### Anwendungen

- Stellen Sie Video- und Audioverbindungen über ein einziges Kabel her
- Ideal für hochauflösende VGA-Monitore (1920 x 1200 und höher)

### Merkmale

- Ferrit-Kern eliminiert EMI-Interferenzen
- Die Impedanz ist an 75 Ohm angepasst für volle Helligkeit und brillante Bildfarben
- Vergossene Steckverbindungsenden mit Zugentlastung

- Dreifach koaxial und verdrehte Zweidrahtleitung für kristallklare Anzeige

---

#### Hardware

Garantiebestimmung	Lifetime
Anzahl von Leitern	14
Steckverbinderplatten	Nickel
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Feuerwiderstandsklasse	Ausgelegt gemäß CMG (Mehrzweck)
Anzahl von Ferrit-Kernen	2
Behördliche Genehmigungen	UL2919

---

#### Leistung

Impedanz	75 Ohm
----------	--------

---

#### Steckverbinder

Steckverbinder A	VGA (15-polig, High Density D-Sub) 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen)
Steckverbinder B	VGA (15-polig, High Density D-Sub) 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen)

---

#### Umwelt

Betriebstemperatur	0 to 60 °C
Lagertemperatur	-20 to 80 °C
Feuchtigkeit	0 - 80 % relative Luftfeuchtigkeit

---

#### Physische



#### Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Steckverbinderart	Gerade
Drahtstärke	28 AWG
Kabellänge	6.6 ft [2 m]
Produktlänge	6.6 ft [2 m]
Produktgewicht	8.7 oz [246 g]

---

#### Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Package Length	8.7 in [22 cm]
Package Width	7.9 in [20 cm]
Package Height	1.6 in [41 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	9.0 oz [255 g]

---

#### Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	2 m Monitor-VGA-Koaxial-Kabel mit Audio für hohe Auflösung - HD15 Stecker/Stecker
--------------------	---

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

