

高解像度VGAケーブル 9.1m オス/オス 3.5mmステレオミニプラグ付き

製品ID: MXTHQMM30A



9.1m高解像度VGA延長ケーブル(オーディオ対応)。VGAで最高のビデオ品質を提供します。VGAビデオカードとモニタ間のビデオ、サウンドカードと外付けオーディオ機器間の音声の両方に対応するシングルケーブルソリューションです。

音声にも対応する本製品は、高品質なオス-オスVGA同軸ケーブルを使用しており、非同軸ケーブルのビデオ接続にありがちな「ゴースト」や不鮮明な画像を発生させません。また、コネクタ終端にフェライトコアを使用しており、優れたEMI干渉保護機能を提供します。

認証、レポート、互換性







用途

- ・ケーブルー本でビデオと音声両方を接続
- ・高解像度VGAモニタに最適(1920x1200以上)

製品の特長

- ・鮮明な画像を実現する3重同軸+ツイストペア線
- ・輝度が高く鮮明な映像をVGAモニタで再現する75Ωインピーダンス
- ・応力緩和性を備えたモールドコネクタ
- ・電波障害を排除するフェライトコア

ハードウェア

保証に関する方針 Lifetime

導体数 15

コネクタメッキ ニッケル

ジャケットケーブル型 ポリ塩化ビニル

ケーブル遮蔽タイプ 2重シールド(編組+アルミ箔)

ファイア定格 CMG定格(汎用)

フェライト数 2

規制認可 UL2919

性能 インピーダンス 75 オーム

コネクタ コネクタA 1 - 3.5mmステレオミニ(3極)

1 - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]

コネクタB 1 - 3.5mmステレオミニ(3極)

1 - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]

環境条件

動作温度 0 to 60°C

保存温度 -20 to 80 ° C

湿度 0~80%相対湿度

物理的特徴

色 ブラック

コネクタタイプ ストレート

ワイヤゲージ 28 AWG

ケーブル長 9.1 m [30.0 ft]

製品縦 9.1 m [30.0 ft]

製品横 0.0 cm [0.0 in]

製品高さ 0.0 cm [0.0 in]

製品重量 0.9 kg [2.1 lb]

パッケージ情報

パッケージ数量



パッケージ縦 20.9 cm [8.2 in]

パッケージ横 25.2 cm [9.9 in]

パッケージ高さ 8.2 cm [3.2 in]

工場出荷時(パッケージ)重量 1.1 kg [2.4 lb]

箱に含まれているもの

パッケージ内容 1 - 9.1m 高解像度VGAモニターケーブル オーディオ対応HD15 オス・オス

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。