

10 m koaxialkabel för VGA-skärm med hög upplösning, HD15 M/M

Produkt ID: MXTMMHQ10M



MXTMMHQ10M kabeln (10 m) för VGA med hög upplösning är utformad att ge högsta möjliga videokvalitet genom VGA och passar särskilt till högupplösta enheter på 1920x1200 och högre.

Denna hållbara VGA videokoaxialkabel (HD15 till HD15) eliminerar spökbilder och suddiga bilder som är vanliga med icke-koaxiala VGA-kablar och ger överlägset skydd mot EMI genom att använda ferritkärnor nära kontakternas ändar.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Byt ut en utsliten eller saknad VGA-skärmkabel med denna VGA-koaxialkabel av hög kvalitet
- Stöder högupplösta VGA-skärmar (1920x1200)
- Skapa en längre anslutning mellan en högupplöst VGA-skärm och en stationär dator/video-switch än vad som är möjligt med en normallång kabel

Funktioner

- Trippel coaxial + partvinnad kabel för kristallklar bild
- Hållbar kabel med HD15-kontakter av hög kvalitet
- Impedansanpassning vid 75 ohm för full ljusstyrka och klara bildfärger från din VGA-skärm

- VGA-kontakter av hög kvalitet med gjuten dragavlastning i PVC

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Antal ledare	14
Kontaktplätering	Nickel
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning	Aluminiummylarfolie med flätning
Brandteknisk klass	CMG-klass (General Purpose)
Antal ferriter	1

Kontakt(er)

Connector A	VGA (15-stifts, High Density D-Sub)
Connector B	VGA (15-stifts, High Density D-Sub)

Miljö

Drifttemperatur	0 to 60 °C
Förvaringstemperatur	-20 to 80 °C
Luftfuktighet	0 - 80 % RH

Utseende

Färg	Svart
Tråddimension	28 AWG
Kabellängd	32.8 ft [10 m]
Produktlängd	32.8 ft [10 m]
Produktvikt	34.8 oz [987 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Package Length	13.0 in [33 cm]



Package Width	10.0 in [25.5 cm]
Package Height	2.3 in [59 mm]
Fraktvikt (förpackning)	2.2 lb [1.0 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	10 m koaxialkabel för VGA-skärm med hög upplösning, HD15 M/M
	Muttrar

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

