

2m 高解像度VGA(アナログRGB)同軸ディスプレイケーブル 高密度D-Sub15ピン(ミニ)
オス-高密度D-Sub15ピン(ミニ) オス

製品ID: MXTMMHQ2M



VGAで最高のビデオ画質を実現する高解像度同軸ケーブル(2m)。1920x1200以上の高解像度出力に最適です。

このVGAビデオ同軸ケーブル(HD15 - HD15)は、頑丈な造りになっており、非同軸VGAケーブルに固有な映像の「ゴースト障害」や、画像のぶれが発生しません。コネクタ端でフェライトコアを使用しており、優れた電波障害防止効果を発揮します。

認証、レポート、互換性



用途

- ・古くなった(または紛失した)VGAモニタケーブルの代わりに高品質VGA同軸ケーブルを使用
- ・高解像度VGAモニタ(1920 × 1200)対応

製品の特長

- ・鮮明な画像を再現する3重同軸+ツイストペア線
- ・高品質HD15コネクタと頑丈な造りのケーブル
- ・輝度が高く鮮明な映像をVGAモニタで再現する75Ωインピーダンス整合
- ・応力緩和性を備えた高品質PVCモールドVGAコネクタ

ハードウェア

| | |
|------------|-----------------|
| 保証に関する方針 | Lifetime |
| 導体数 | 14 |
| コネクタメッキ | ニッケル |
| ジャケットケーブル型 | ポリ塩化ビニル |
| ケーブル遮蔽タイプ | 2重シールド(編組+アルミ箔) |
| ファイア定格 | CMG定格(汎用) |
| フェライト数 | 1 |

コネクタ

| | |
|-------|-------------------------|
| コネクタA | 1 - VGA(高密度D-Sub)[15ピン] |
| コネクタB | 1 - VGA(高密度D-Sub)[15ピン] |

環境条件

| | |
|------|---------------|
| 動作温度 | 0 to 60 ° C |
| 保存温度 | -20 to 80 ° C |
| 湿度 | 0~80%相対湿度 |

物理的特徴

| | |
|--------|------------------|
| 色 | ブラック |
| ワイヤゲージ | 28 AWG |
| ケーブル長 | 2 m [6.6 ft] |
| ケーブル外径 | 9 mm [0.4 in] |
| 製品縦 | 2.0 m [6.6 ft] |
| 製品横 | 3.0 cm [1.2 in] |
| 製品高さ | 1.4 cm [0.6 in] |
| 製品重量 | 275.0 g [9.7 oz] |

パッケージ情報

| | |
|----------------|-------------------|
| パッケージ数量 | 1 |
| パッケージ縦 | 15.5 cm [6.1 in] |
| パッケージ横 | 19.9 cm [7.8 in] |
| パッケージ高さ | 4.7 cm [1.9 in] |
| 工場出荷時(パッケージ)重量 | 292.0 g [10.3 oz] |

箱に含まれているもの

パッケージ内容

1 - 2m 高解像度モニタVGA同軸ケーブル - HD15オス/オス

Warranty Information

Warranty

整備品ライフタイム保証

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。

